


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo base del volantino e impugnatura in materiale termoplastico.

Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione:

Termoplastico grigio nerastro.

Componenti in acciaio brunito.

Acciaio inox grezzo.

Nota:


La copertura del mozzo è fornita non assemblata.

I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.


Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).

Per l'esempio di montaggio vedere 06262.

Disegni



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione	Versione 2	Materiale componenti	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
06264-108008	foro calibrato	-	acciaio	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-108010	foro calibrato	-	acciaio	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-108012	foro calibrato	-	acciaio	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-210010	foro calibrato	-	acciaio	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-210012	foro calibrato	-	acciaio	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-312512	foro calibrato	-	acciaio	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-312514	foro calibrato	-	acciaio	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-312516	foro calibrato	-	acciaio	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-416014	foro calibrato	-	acciaio	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-416016	foro calibrato	-	acciaio	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-10800802	foro calibrato con cava	-	acciaio	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
06264-10801003	foro calibrato con cava	-	acciaio	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
06264-10801204	foro calibrato con cava	-	acciaio	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
06264-21001003	foro calibrato con cava	-	acciaio	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4
06264-21001204	foro calibrato con cava	-	acciaio	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8
06264-31251204	foro calibrato con cava	-	acciaio	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
06264-31251405	foro calibrato con cava	-	acciaio	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
06264-31251605	foro calibrato con cava	-	acciaio	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
06264-41601405	foro calibrato con cava	-	acciaio	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
06264-41601605	foro calibrato con cava	-	acciaio	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
06264-1080086	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-1080106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-1080126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-2100106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-2100126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-3125126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-3125146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-3125166	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-4160146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-4160166	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-108008026	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
06264-108010036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
06264-108012046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
06264-210010036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4
06264-210012046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8
06264-312512046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
06264-312514056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
06264-312516056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
06264-416014056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
06264-416016056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
06264-0108008	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-0108010	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-0108012	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-0210010	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-0210012	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-0312512	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-0312514	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-0312516	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-0416014	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-0416016	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-

Sintesi articoli

N. ordine	Versione	Versione 2	Materiale componenti	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
06264-010800802	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
06264-010801003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
06264-010801204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
06264-021001003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4
06264-021001204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8
06264-031251204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
06264-031251405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
06264-031251605	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
06264-041601405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
06264-041601605	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
06264-01080086	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-01080106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-01080126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-02100106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-02100126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-03125126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-03125146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-03125166	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-04160146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-04160166	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-0108008026	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
06264-0108010036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
06264-0108012046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
06264-0210010036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4
06264-0210012046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8
06264-0312512046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
06264-0312514056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
06264-0312516056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
06264-0416014056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
06264-0416016056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3