

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.

Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione:

Termoplastico grigio nerastro.

Componenti in acciaio brunito.

Acciaio inox grezzo.

Nota:

La copertura del mozzo è fornita non assemblata.

Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.

Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).


Accessori:

07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.


Nota disegno:

1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento

Disegni



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	Materiale componenti	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
06500-1108	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
06500-1110	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
06500-1210	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
06500-1212	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
06500-1312	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
06500-1314	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
06500-11086	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
06500-11106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
06500-12106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
06500-12126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
06500-13126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
06500-13146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
06500-01108	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
06500-01110	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
06500-01210	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
06500-01212	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
06500-01312	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
06500-01314	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
06500-011086	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
06500-011106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
06500-012106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
06500-012126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
06500-013126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
06500-013146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
06500-110802	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
06500-111003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
06500-121003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	100	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
06500-121204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
06500-131204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
06500-131405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
06500-1108026	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
06500-1110036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4
06500-1210036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
06500-1212046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
06500-1312046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
06500-1314056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
06500-0110802	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
06500-0111003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
06500-0121003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	100	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
06500-0121204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
06500-0131204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
06500-0131405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
06500-01108026	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
06500-01110036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4
06500-01210036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
06500-01212046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
06500-01312046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
06500-01314056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
06500-2108	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	80	24	-	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	8	-
06500-2110	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	80	24	-	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	10	-

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	Materiale componenti	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
06500-2210	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	100	29	-	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	10	-
06500-2212	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	100	29	-	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	12	-
06500-2312	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	125	36	-	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	12	-
06500-2314	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	125	36	-	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	14	-
06500-21086	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	80	24	-	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	8	-
06500-21106	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	80	24	-	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	10	-
06500-22106	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	100	29	-	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	10	-
06500-22126	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	100	29	-	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	12	-
06500-23126	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	125	36	-	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	12	-
06500-23146	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	125	36	-	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	14	-