

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo cursori in pressofusione di alluminio.
Testine in poliestere, estrattore di poliammide modificato.
Labbro di tenuta in lunghezza di gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.

Versione:

Corpo cursori nichelato.

Nota:

Carrelli di guida a rulli con cuscinetti a rulli con lubrificazione permanente e tecnologia brevettata di estrazione con la quale il sistema viene lubrificato durante il movimento.

Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida a rulli vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.

Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.


Su richiesta:

Carrelli guida su rulli con 4 o 5 rulli.

Nota bene:

I carrelli di guida della grandezza 18 (supporto fisso e supporto libero) non sono dotati di nottolino di lubrificazione.

Disegni



Sintesi articoli

