

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Piedino di appoggio in poliammide.
Mandrino filettato in acciaio inox.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.

Versione:

Piedino di appoggio blu RAL 5005.
Mandrino filettato grezzo.
Piastra antiscivolo colore nero.

Nota:

Piedini regolabili in acciaio inox con poliammide, opzionalmente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino regolabile.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.

Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Piedino di appoggio in nero.
Con inclinazione di 30°.


Accessori:

Dadi esagonali 07212.

Nota disegno:

Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	D1	H	H1	H2	L	SW	S	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
27792-10-12106512X100	A	65	M12	29	139	39	100	10	-	13
27792-10-12106512X150	A	65	M12	29	189	39	150	10	-	13
27792-10-12106512X50	A	65	M12	29	89	39	50	10	-	13
27792-10-12106516X100	A	65	M16	29	139	39	100	13	-	18
27792-10-12106516X150	A	65	M16	29	189	39	150	13	-	18
27792-10-12106516X200	A	65	M16	29	239	39	200	13	-	18
27792-10-12108316X100	A	83	M16	25	135	35	100	13	-	20
27792-10-12108316X150	A	83	M16	25	185	35	150	13	-	20
27792-10-12108316X200	A	83	M16	25	235	35	200	13	-	20
27792-10-12108320X100	A	83	M20	25	137	37	100	17	-	20
27792-10-12108320X150	A	83	M20	25	187	37	150	17	-	20
27792-10-12108320X200	A	83	M20	25	237	37	200	17	-	20
27792-10-12110316X100	A	103	M16	27	137	37	100	13	-	30
27792-10-12110316X150	A	103	M16	27	187	37	150	13	-	30
27792-10-12110316X200	A	103	M16	27	237	37	200	13	-	30
27792-10-12110320X100	A	103	M20	27	139	39	100	17	-	30
27792-10-12110320X150	A	103	M20	27	189	39	150	17	-	30
27792-10-12110320X200	A	103	M20	27	239	39	200	17	-	30
27792-10-12110324X100	A	103	M24	27	139	39	100	20	-	30
27792-10-12110324X150	A	103	M24	27	189	39	150	20	-	30
27792-10-12110324X200	A	103	M24	27	239	39	200	20	-	30
27792-10-22106512X100	B	65	M12	29	142	39	100	10	3	13
27792-10-22106512X150	B	65	M12	29	192	39	150	10	3	13
27792-10-22106512X50	B	65	M12	29	92	39	50	10	3	13
27792-10-22106516X100	B	65	M16	29	142	39	100	13	3	18
27792-10-22106516X150	B	65	M16	29	192	39	150	13	3	18
27792-10-22106516X200	B	65	M16	29	242	39	200	13	3	18

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	D1	H	H1	H2	L	SW	S	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
27792-10-22108316X100	B	83	M16	25	138	35	100	13	3	20
27792-10-22108316X150	B	83	M16	25	188	35	150	13	3	20
27792-10-22108316X200	B	83	M16	25	238	35	200	13	3	20
27792-10-22108320X100	B	83	M20	25	140	37	100	17	3	20
27792-10-22108320X150	B	83	M20	25	190	37	150	17	3	20
27792-10-22108320X200	B	83	M20	25	240	37	200	17	3	20
27792-10-22110316X100	B	103	M16	27	140	37	100	13	3	30
27792-10-22110316X150	B	103	M16	27	190	37	150	13	3	30
27792-10-22110316X200	B	103	M16	27	240	37	200	13	3	30
27792-10-22110320X100	B	103	M20	27	142	39	100	17	3	30
27792-10-22110320X150	B	103	M20	27	192	39	150	17	3	30
27792-10-22110320X200	B	103	M20	27	242	39	200	17	3	30
27792-10-22110324X100	B	103	M24	27	142	39	100	20	3	30
27792-10-22110324X150	B	103	M24	27	192	39	150	20	3	30
27792-10-22110324X200	B	103	M24	27	242	39	200	20	3	30