

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.

Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

I carrelli di guida con flangia a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.

Elevati valori dinamici: $v = 5 \text{ m/s}$.

Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.


Su richiesta:

Disponibili classi di precisione e di precarico diverse.

Nota disegno:

1) Bordo di arresto rettificato

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione	Dimensioni	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacità di carico dinamico N	Capacità di carico statico N	Foro per lubrificante	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	H3	L3	L4	M
21402-15106601	standard	15	70	50	50	6850	12700	Ø3	38	30	15	47	16	4,3	5	14	24	4,6	8	66	40	M5
21402-20107801	standard	20	220	180	180	14500	25600	M6x1	53	40	20	63	21,5	5	13,5	18	30	5	9	77,8	48,8	M6
21402-25108801	standard	25	360	320	310	21400	40000	M6x1	57	45	23	70	23,5	5	13,5	22	36	7	12	88	57	M8
21402-30110901	standard	30	600	500	490	29800	54900	M6x1	72	52	28	90	31	7	13	26	42	9	12	109	72	M10
21402-25211001	lungo	25	504	448	434	29960	56000	M6x1	57	45	23	70	23,5	5	13,5	22	36	7	12	110,1	79,1	M8
21402-30213101	lungo	30	785	650	650	39000	71900	M6x1	72	52	28	90	31	7	13	26	42	9	12	131,3	94,3	M10