

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.

Nota:

Cinghie dentate con profilo a forma trapezoidale e asta di trazione di acciaio rinforzata (rispetto alla serie T). Profilo dentato ottimizzato per una distribuzione della forza uniforme e una ridotta deformazione dei denti sotto carico. Rinforzo di acciaio ad elevate prestazioni per un elevato carico di rottura e una scarsa estensione della cinghia. Effetto poligonale ridotto per un funzionamento della cinghia regolare. Particolarmente idoneo per trasmissioni lineari e trasmissione di potenza ridotta in cui è richiesto un posizionamento degli assi e degli angoli preciso. Le cinghie di poliuretano sono saldabili. In caso di cinghie saldate la potenza trasmissibile si riduce di circa il 50%.

Tolleranza larghezza: $\pm 0,5$ mm

Tolleranza spessore: $\pm 0,2$ mm

Su richiesta:



Altre lunghezze.

Con passo AT5 in sezioni da 5 mm.

Con passo AT10 in sezioni da 10 mm.

Lunghezza massima della cinghia 100 metri.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Forza di tensionamento max. N	Lunghezza	Piastrina di fissaggio compatibile
22059-0510X0500	AT5	10	640	500	22012-05102
22059-0510X1000	AT5	10	640	1000	22012-05102
22059-0510X1500	AT5	10	640	1500	22012-05102
22059-0510X2000	AT5	10	640	2000	22012-05102
22059-0510X2500	AT5	10	640	2500	22012-05102
22059-0510X3000	AT5	10	640	3000	22012-05102
22059-0510X3500	AT5	10	640	3500	22012-05102
22059-0510X4000	AT5	10	640	4000	22012-05102
22059-0510X5000	AT5	10	640	5000	22012-05102
22059-0516X0500	AT5	16	1120	500	22012-05162
22059-0516X1000	AT5	16	1120	1000	22012-05162
22059-0516X1500	AT5	16	1120	1500	22012-05162
22059-0516X2000	AT5	16	1120	2000	22012-05162
22059-0516X2500	AT5	16	1120	2500	22012-05162
22059-0516X3000	AT5	16	1120	3000	22012-05162
22059-0516X3500	AT5	16	1120	3500	22012-05162

Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Forza di tensionamento max. N	Lunghezza	Piastrina di fissaggio compatibile
22059-0516X4000	AT5	16	1120	4000	22012-05162
22059-0516X5000	AT5	16	1120	5000	22012-05162
22059-0525X0500	AT5	25	1840	500	22012-05252
22059-0525X1000	AT5	25	1840	1000	22012-05252
22059-0525X1500	AT5	25	1840	1500	22012-05252
22059-0525X2000	AT5	25	1840	2000	22012-05252
22059-0525X2500	AT5	25	1840	2500	22012-05252
22059-0525X3000	AT5	25	1840	3000	22012-05252
22059-0525X3500	AT5	25	1840	3500	22012-05252
22059-0525X4000	AT5	25	1840	4000	22012-05252
22059-0525X5000	AT5	25	1840	5000	22012-05252
22059-1016X0500	AT10	16	2450	500	22012-10162
22059-1016X1000	AT10	16	2450	1000	22012-10162
22059-1016X1500	AT10	16	2450	1500	22012-10162
22059-1016X2000	AT10	16	2450	2000	22012-10162
22059-1016X2500	AT10	16	2450	2500	22012-10162
22059-1016X3000	AT10	16	2450	3000	22012-10162
22059-1016X3500	AT10	16	2450	3500	22012-10162
22059-1016X4000	AT10	16	2450	4000	22012-10162
22059-1016X5000	AT10	16	2450	5000	22012-10162
22059-1025X0500	AT10	25	4170	500	22012-10252
22059-1025X1000	AT10	25	4170	1000	22012-10252
22059-1025X1500	AT10	25	4170	1500	22012-10252
22059-1025X2000	AT10	25	4170	2000	22012-10252
22059-1025X2500	AT10	25	4170	2500	22012-10252
22059-1025X3000	AT10	25	4170	3000	22012-10252
22059-1025X3500	AT10	25	4170	3500	22012-10252
22059-1025X4000	AT10	25	4170	4000	22012-10252
22059-1025X5000	AT10	25	4170	5000	22012-10252
22059-1032X0500	AT10	32	5390	500	22012-10322
22059-1032X1000	AT10	32	5390	1000	22012-10322
22059-1032X1500	AT10	32	5390	1500	22012-10322
22059-1032X2000	AT10	32	5390	2000	22012-10322
22059-1032X2500	AT10	32	5390	2500	22012-10322
22059-1032X3000	AT10	32	5390	3000	22012-10322
22059-1032X3500	AT10	32	5390	3500	22012-10322
22059-1032X4000	AT10	32	5390	4000	22012-10322
22059-1032X5000	AT10	32	5390	5000	22012-10322