








# Panoramica calettatori e dischi di calettamento

Serie		Diametro dell'albero a partire da	Coppia trasmissibile	Pressione superficiale sul mozzo	Autocentrante	Spostamento assiale del mozzo durante il montaggio	Altezza costruttiva D2 / D			Lunghezza costruttiva			
							piatto	medio	alta	corto	medio	lungo	
Set di serraggio	23350		8 mm	medio	scarsa	sì	no	X					X
	23351		19 mm	alta	medio	sì	sì			X		X	
	23352		19 mm	medio	bassa	sì	no			X		X	
	23354		6 mm	medio	bassa	sì	sì		X		X		
	23356		19 mm	medio	medio	sì	sì			X	X		
	23358		19 mm	medio	medio	sì	no			X	X		
	23360		19 mm	medio	alta	no	no			X	X		
	23362		25 mm	alta	medio	sì	sì			X			X
	23368		5 mm	bassa	scarsa	sì	sì	X					X
Dischi di calettamento	23380		14 mm	alta	-	sì	no		X				X
	23382		18 mm	alta	-	sì	no		X				X