

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo.

Versione:

Alloggiamento zincato.

Nota:

Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.

Range di temperatura:


max. 200 °C.

Nota disegno:


1) Superficie di contatto

Disegni

A



B



Sintesi articoli

N. ordine Forma A	N. ordine Forma B	D	D1	D2	H	H1	T	Forza di adesione N
09066-01	09066-11	6 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	5
09066-02	09066-12	8 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	11
09066-03	09066-13	10 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	20
09066-04	09066-14	13 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	40
09066-05	09066-15	16 ±0,15	-/6	-/M4	4,5	-/11,5	-/6	60
09066-06	09066-16	20 ±0,15	-/8	-/M4	6	-/13	-/7,5	90
09066-07	09066-17	25 ±0,15	-/8	-/M4	7	-/14	-/7,5	150
09066-08	09066-18	32 ±0,20	-/10	-/M5	7	-/15,5	-/8,5	220

