


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio brunito.

Acciaio inox non trattato.

Nota:

Le rondelle con foro svasato possono essere usate insieme alle viti a testa svasata DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642 sul lato anteriore delle estremità dell'albero per il fissaggio assiale e il bloccaggio di volantini e manovelle con cava per linguette di aggiustamento.

Le rondelle con foro svasato possono essere utilizzate con i volantini 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 e le manovelle 06500, 06502.


Le pulegge intermedie in acciaio possono essere usate come controparte di magneti.

Nota disegno:

D3 = per viti a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642

- 1) Vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
- 2) Rondella a foro svasato
- 3) Volantino
- 4) Albero

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D1	D2	D3	H	G
07375-00310	acciaio	3,2	10	6	2	M3
07375-00313	acciaio	3,2	13	6	2	M3
07375-00416	acciaio	4,3	16	8,4	3	M4
07375-00420	acciaio	4,3	20	8,4	3	M4
07375-00520	acciaio	5,3	20	10	3,5	M5
07375-00522	acciaio	5,3	22	10	3,5	M5
07375-00525	acciaio	5,3	25	10	3,5	M5
07375-00528	acciaio	5,3	28	10	3,5	M5
07375-00630	acciaio	6,4	30	12	4	M6
07375-00632	acciaio	6,4	32	12	4	M6
07375-00636	acciaio	6,4	36	12	4	M6
07375-00640	acciaio	6,4	40	12	5	M6
07375-00645	acciaio	6,4	45	12	6	M6
07375-00652	acciaio	6,4	52	12	6	M6
07375-10310	acciaio inox	3,2	10	6	2	M3
07375-10313	acciaio inox	3,2	13	6	2	M3
07375-10416	acciaio inox	4,3	16	8,4	3	M4
07375-10420	acciaio inox	4,3	20	8,4	3	M4
07375-10520	acciaio inox	5,3	20	10	3,5	M5
07375-10522	acciaio inox	5,3	22	10	3,5	M5
07375-10525	acciaio inox	5,3	25	10	3,5	M5
07375-10528	acciaio inox	5,3	28	10	3,5	M5
07375-10630	acciaio inox	6,4	30	12	4	M6
07375-10632	acciaio inox	6,4	32	12	4	M6
07375-10636	acciaio inox	6,4	36	12	4	M6

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D1	D2	D3	H	G
07375-10640	acciaio inox	6,4	40	12	5	M6
07375-10645	acciaio inox	6,4	45	12	6	M6
07375-10652	acciaio inox	6,4	52	12	6	M6