Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio.

Versione:
brunito.

Nota:
I sistemi orientabili sono idonei per i dispositivi di misurazione 33140.
Per i bracci di misurazione vedere 33150.

Montaggio:
- Posizionare l'anello di serraggio conico sulle colonne guida e serrare nella posizione desiderata.
- Fissare l'anello di centraggio conico sul manicotto conico orientabile e inserirlo in modo che si trovi sull'anello conico di serraggio.
- Ancorare il braccio di misurazione sul manicotto orientabile.
- Fissare il secondo anello di centraggio conico sul manicotto conico orientabile.
- Inserire l'anello conico e la molla di compressione.
- Montare le molle di compressione con anello di serraggio sul blocco per evitare il gioco assiale.
- In linea generale: lubrificare tutte le superfici.

Disegni



Sezione di:
anello conico e
anello di centraggio conico



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	H
33115-200	200
33115-276	276
33115-426	426
33115-536	536

Sintesi articoli