

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.

Versione:

fucinato a stampo.

Nota:

Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).


Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.

F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.

Su richiesta:

Certificato di conformità.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Chiave in acciaio	D1	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 max. kN	F2 max. kN
07690-08	acciaio	grezzo	1.1141	M8	20	36	20	8,5	36	8	10	1,4	0,95
07690-10	acciaio	grezzo	1.1141	M10	25	45	25	10	45	10	12	2,3	1,7
07690-12	acciaio	grezzo	1.1141	M12	30	54	30	11	53	12	14	3,4	2,4
07690-16	acciaio	grezzo	1.1141	M16	35	63	35	13	62	14	16	7	5
07690-20	acciaio	grezzo	1.1141	M20	40	72	40	16	71	16	19	12	8,3
07690-24	acciaio	grezzo	1.1141	M24	50	90	50	20	90	20	24	18	12,7
07690-008	acciaio	zincatura galvanica	1.1141	M8	20	36	20	8,5	36	8	10	1,4	0,95
07690-010	acciaio	zincatura galvanica	1.1141	M10	25	45	25	10	45	10	12	2,3	1,7
07690-012	acciaio	zincatura galvanica	1.1141	M12	30	54	30	11	53	12	14	3,4	2,4
07690-016	acciaio	zincatura galvanica	1.1141	M16	35	63	35	13	62	14	16	7	5
07690-020	acciaio	zincatura galvanica	1.1141	M20	40	72	40	16	71	16	19	12	8,3
07690-024	acciaio	zincatura galvanica	1.1141	M24	50	90	50	20	90	20	24	18	12,7
07690-108	acciaio inox	-	1.4301	M8	20	36	20	8,5	36	8	10	1,4	0,95
07690-110	acciaio inox	-	1.4301	M10	25	45	25	10	45	10	12	2,3	1,7
07690-112	acciaio inox	-	1.4301	M12	30	54	30	11	53	12	14	3,4	2,4
07690-116	acciaio inox	-	1.4301	M16	35	63	35	13	62	14	16	7	5
07690-120	acciaio inox	-	1.4301	M20	40	72	40	16	71	16	19	12	8,3
07690-124	acciaio inox	-	1.4301	M24	50	90	50	20	90	20	24	18	12,7

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Chiave in acciaio	D1	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 max. kN	F2 max. kN
07690-208	acciaio inox	-	1.4401	M8	20	36	20	8,5	36	8	10	1,4	0,95
07690-210	acciaio inox	-	1.4401	M10	25	45	25	10	45	10	12	2,3	1,7
07690-212	acciaio inox	-	1.4401	M12	30	54	30	11	53	12	14	3,4	2,4
07690-216	acciaio inox	-	1.4401	M16	35	63	35	13	62	14	16	7	5
07690-220	acciaio inox	-	1.4401	M20	40	72	40	16	71	16	19	12	8,3
07690-224	acciaio inox	-	1.4401	M24	50	90	50	20	90	20	24	18	12,7