


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alluminio.

Flange in acciaio.

Versione:

Alluminio, in finitura naturale.


Flange di scorrimento zincate.

Nota:

Profilo AT standard con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.

Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Forma	Numero denti	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22003-101615	AT10	16	A	15	47,75	32	18	45,9	51	21	31
22003-101616	AT10	16	A	16	50,93	35	20	49,05	54	21	31
22003-101618	AT10	16	A	18	57,29	40	22	55,45	60	21	31
22003-101619	AT10	16	A	19	60,48	44	22	58,6	66	21	31
22003-101620	AT10	16	A	20	63,66	46	24	61,8	66	21	31
22003-101622	AT10	16	A	22	70,03	52	28	68,15	75	21	31
22003-101624	AT10	16	A	24	76,39	58	30	74,55	83	21	31
22003-101625	AT10	16	A	25	79,58	60	30	77,7	83	21	31
22003-101626	AT10	16	A	26	82,76	60	30	80,9	87	21	31
22003-101627	AT10	16	A	27	85,95	60	30	84,1	91	21	31
22003-101628	AT10	16	A	28	89,13	60	30	87,25	93	21	31
22003-101630	AT10	16	A	30	95,49	60	30	93,65	97	21	31
22003-101632	AT10	16	A	32	101,86	65	32	100	106	21	31
22003-101636	AT10	16	A	36	114,59	70	35	112,75	119	21	31
22003-101640	AT10	16	A	40	127,32	80	40	125,45	131	21	31
22003-101644	AT10	16	B	44	140,06	88	46	138,2	-	21	31
22003-101648	AT10	16	B	48	152,78	95	48	150,95	-	21	31

Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Forma	Numero denti	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22003-101660	AT10	16	B	60	190,98	110	60	189,1	-	21	31
22003-102515	AT10	25	A	15	47,75	32	18	45,9	51	30	40
22003-102516	AT10	25	A	16	50,93	35	20	49,05	54	30	40
22003-102518	AT10	25	A	18	57,29	40	22	55,45	60	30	40
22003-102519	AT10	25	A	19	60,48	44	22	58,6	66	30	40
22003-102520	AT10	25	A	20	63,66	46	24	61,8	66	30	40
22003-102522	AT10	25	A	22	70,03	52	28	68,15	75	30	40
22003-102524	AT10	25	A	24	76,39	58	30	74,55	83	30	40
22003-102525	AT10	25	A	25	79,58	60	30	77,7	83	30	40
22003-102526	AT10	25	A	26	82,76	60	30	80,9	87	30	40
22003-102527	AT10	25	A	27	85,95	60	30	84,1	91	30	40
22003-102528	AT10	25	A	28	89,13	60	30	87,25	93	30	40
22003-102530	AT10	25	A	30	95,49	60	30	93,65	97	30	40
22003-102532	AT10	25	A	32	101,86	65	32	100	106	30	40
22003-102536	AT10	25	A	36	114,59	70	35	112,75	119	30	40
22003-102540	AT10	25	A	40	127,32	80	40	125,45	131	30	40
22003-102544	AT10	25	B	44	140,06	88	46	138,2	-	30	40
22003-102548	AT10	25	B	48	152,78	95	48	150,95	-	30	40
22003-102560	AT10	25	B	60	190,98	110	60	189,1	-	30	40
22003-103218	AT10	32	A	18	57,29	40	22	55,45	60	37	47
22003-103219	AT10	32	A	19	60,48	44	22	58,6	66	37	47
22003-103220	AT10	32	A	20	63,66	46	24	61,8	66	37	47
22003-103222	AT10	32	A	22	70,03	52	28	68,15	75	37	47
22003-103224	AT10	32	A	24	76,39	58	30	74,55	83	37	47
22003-103225	AT10	32	A	25	79,58	60	30	77,7	83	37	47
22003-103226	AT10	32	A	26	82,76	60	30	80,9	87	37	47
22003-103227	AT10	32	A	27	85,95	60	30	84,1	91	37	47
22003-103228	AT10	32	A	28	89,13	60	30	87,25	93	37	47
22003-103230	AT10	32	A	30	95,49	60	30	93,65	97	37	47
22003-103232	AT10	32	A	32	101,86	65	32	100	106	37	47
22003-103236	AT10	32	A	36	114,59	70	35	112,75	119	37	47
22003-103240	AT10	32	A	40	127,32	80	40	125,45	131	37	47
22003-103244	AT10	32	B	44	140,06	88	46	138,2	-	37	47
22003-103248	AT10	32	B	48	152,78	95	48	150,95	-	37	47
22003-103260	AT10	32	B	60	190,98	110	60	189,1	-	37	47