

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Maniglia a staffa alluminio ad alluminio ovale EN AW-6060.

Elemento di centraggio in acciaio.

Rosetta in acciaio.

Versione:

Maniglia a staffa verniciata a polvere colore nero.

Elemento di centraggio brunito.

Rosetta brunita.

Nota:

Le maniglie a staffa vengono fissate mediante sistema a innesto nel pezzo di riscontro.

Lo smontaggio si esegue in assenza di carico.

Utilizzo:

Inserire la maniglia a staffa nell'apertura fino a toccare la rosetta.

Bloccare sollevando parallelamente la maniglia.

La maniglia può essere sottoposta solo a carichi verticali ascendenti.

Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.

Montaggio:

Per il fissaggio delle rosette è necessario preparare il pezzo di riscontro.

Vedere il disegno delle istruzioni di montaggio.

Nota disegno:







1) posizione sbloccata

2) posizione bloccata

S = Innesto


E = Inserimento a scatto

A = Sollevamento



Disegni

Istruzioni di montaggio:



Sintesi articoli

N. ordine	A	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	H	H1	L	Capacità di carico N
06920-10012001	100	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	135	1000
06920-11212001	112	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	147	1000
06920-11214001	112	26	8	40	15	25	M5x16	14	63	8	152	1000
06920-12012001	120	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	155	1000
06920-12014001	120	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	160	1000
06920-12812001	128	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	163	1000
06920-12814001	128	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	168	1000
06920-16012001	160	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	195	1000
06920-16014001	160	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	200	1000
06920-18014001	180	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	220	1000
06920-19214001	192	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	232	1000
06920-35014001	350	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	390	1000