


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alluminio.

Flange in acciaio.

Versione:

Alluminio, in finitura naturale.


Flange di scorrimento zincate.

Nota:

Profilo AT standard con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.

Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Forma	Numero denti	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22003-051012	AT5	10	A	12	19,01	10	6	17,85	23	15	21
22003-051014	AT5	10	A	14	22,29	13	8	21,05	25	15	21
22003-051015	AT5	10	A	15	23,88	16	10	22,65	28	15	21
22003-051016	AT5	10	A	16	25,47	18	11	24,2	32	15	21
22003-051018	AT5	10	A	18	28,65	20	12	27,4	32	15	21
22003-051019	AT5	10	A	19	30,25	22	12	29	36	15	21
22003-051020	AT5	10	A	20	31,83	23	14	30,6	36	15	21
22003-051022	AT5	10	A	22	35,12	24	15	33,85	38	15	21
22003-051024	AT5	10	A	24	38,21	26	15	37	42	15	21
22003-051025	AT5	10	A	25	39,8	26	15	38,6	44	15	21
22003-051026	AT5	10	A	26	41,47	26	16	40,2	44	15	21
22003-051027	AT5	10	A	27	42,98	30	18	41,8	48	15	21
22003-051028	AT5	10	A	28	44,62	32	18	43,35	48	15	21
22003-051030	AT5	10	A	30	47,76	34	18	46,55	51	15	21
22003-051032	AT5	10	A	32	50,94	36	22	49,7	54	15	21
22003-051036	AT5	10	A	36	57,31	38	22	56,05	63	15	21
22003-051040	AT5	10	A	40	63,66	40	23	62,45	66	15	21

Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Forma	Numero denti	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22003-051042	AT5	10	A	42	66,87	40	24	65,6	71	15	21
22003-051044	AT5	10	B	44	70,07	45	26	68,8	-	15	21
22003-051048	AT5	10	B	48	76,42	50	28	75,15	-	15	21
22003-051060	AT5	10	B	60	95,52	65	35	94,25	-	15	21
22003-051612	AT5	16	A	12	19,01	10	6	17,85	23	21	27
22003-051614	AT5	16	A	14	22,29	13	8	21,05	25	21	27
22003-051615	AT5	16	A	15	23,88	16	10	22,65	28	21	27
22003-051616	AT5	16	A	16	25,47	18	11	24,2	32	21	27
22003-051618	AT5	16	A	18	28,65	20	12	27,4	32	21	27
22003-051619	AT5	16	A	19	30,25	22	12	29	36	21	27
22003-051620	AT5	16	A	20	31,83	23	14	30,6	36	21	27
22003-051622	AT5	16	A	22	35,12	24	15	33,85	38	21	27
22003-051624	AT5	16	A	24	38,21	26	15	37	42	21	27
22003-051625	AT5	16	A	25	39,8	26	15	38,6	44	21	27
22003-051626	AT5	16	A	26	41,47	26	16	40,2	44	21	27
22003-051627	AT5	16	A	27	42,98	30	18	41,8	48	21	27
22003-051628	AT5	16	A	28	44,62	32	18	43,35	48	21	27
22003-051630	AT5	16	A	30	47,76	34	18	46,55	51	21	27
22003-051632	AT5	16	A	32	50,94	36	22	49,7	54	21	27
22003-051636	AT5	16	A	36	57,31	38	22	56,05	63	21	27
22003-051640	AT5	16	A	40	63,66	40	23	62,45	66	21	27
22003-051642	AT5	16	A	42	66,87	40	24	65,6	71	21	27
22003-051644	AT5	16	B	44	70,07	45	26	68,8	-	21	27
22003-051648	AT5	16	B	48	76,42	50	28	75,15	-	21	27
22003-051660	AT5	16	B	60	95,52	65	35	94,25	-	21	27
22003-052512	AT5	25	A	12	19,01	10	6	17,85	23	30	36
22003-052514	AT5	25	A	14	22,29	13	8	21,05	25	30	36
22003-052515	AT5	25	A	15	23,88	16	10	22,65	28	30	36
22003-052516	AT5	25	A	16	25,47	18	11	24,2	32	30	36
22003-052518	AT5	25	A	18	28,65	20	12	27,4	32	30	36
22003-052519	AT5	25	A	19	30,25	22	12	29	36	30	36
22003-052520	AT5	25	A	20	31,83	23	14	30,6	36	30	36
22003-052522	AT5	25	A	22	35,12	24	15	33,85	38	30	36
22003-052524	AT5	25	A	24	38,21	26	15	37	42	30	36
22003-052525	AT5	25	A	25	39,8	26	15	38,6	44	30	36
22003-052526	AT5	25	A	26	41,47	26	16	40,2	44	30	36
22003-052527	AT5	25	A	27	42,98	30	18	41,8	48	30	36
22003-052528	AT5	25	A	28	44,62	32	18	43,35	48	30	36
22003-052530	AT5	25	A	30	47,76	34	18	46,55	51	30	36
22003-052532	AT5	25	A	32	50,94	36	22	49,7	54	30	36
22003-052536	AT5	25	A	36	57,31	38	22	56,05	63	30	36
22003-052540	AT5	25	A	40	63,66	40	23	62,45	66	30	36
22003-052542	AT5	25	A	42	66,87	40	24	65,6	71	30	36
22003-052544	AT5	25	B	44	70,07	45	26	68,8	-	30	36
22003-052548	AT5	25	B	48	76,42	50	28	75,15	-	30	36
22003-052560	AT5	25	B	60	95,52	65	35	94,25	-	30	36