


## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio.

**Versione:**

Cementato, brunito e rettificato.

**Nota:**

L'altezza di serraggio può essere aumentata mediante i cilindri di regolazione dell'altezza 04378 e, per i modelli da 04620-12 a 04620-14 e da 04620-22 a 04620-24, ridotta tramite i supporti oscillanti 02000.


I dispositivi di serraggio offrono i seguenti vantaggi:

- serraggio rapido manuale mediante mandrino filettato ed eccentrico elicoidale.
- cambio rapido e agevole del pezzo grazie alla rotazione laterale della staffa di serraggio.
- esecuzione compatta, che richiede poco spazio durante il serraggio.
- facile adattamento anche ad altezze di serraggio elevate grazie ai cilindri di regolazione dell'altezza.

I dispositivi di serraggio possono essere fissati in due modi:

- 1) in una cava a T,
- 2) con il perno filettato M12 direttamente sulla piastra, ad esempio su un dispositivo.

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine | Forma | Tipo di stampo                 | Altezza di serraggio max. H1 | Altezza di serraggio min. H2 | H3 | H4    |
|-----------|-------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----|-------|
| 04620-11  | A     | con maniglia a leva eccentrica | 30                           | 25                           | 15 | 54-59 |

## Sintesi articoli

| N. ordine | Forma | Tipo di stampo                               | Altezza di serraggio max. H1 | Altezza di serraggio min. H2 | H3 | H4      |
|-----------|-------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----|---------|
| 04620-12  | C     | con maniglia a leva eccentrica e filettatura | 70                           | 50                           | 15 | 73-93   |
| 04620-13  | C     | con maniglia a leva eccentrica e filettatura | 98                           | 68                           | 15 | 91-121  |
| 04620-14  | C     | con maniglia a leva eccentrica e filettatura | 135                          | 95                           | 22 | 118-158 |
| 04620-21  | B     | con vite di serraggio                        | 30                           | 25                           | 15 | 54-59   |
| 04620-22  | D     | con vite di serraggio e filettatura          | 70                           | 50                           | 15 | 73-93   |
| 04620-23  | D     | con vite di serraggio e filettatura          | 98                           | 68                           | 15 | 91-121  |
| 04620-24  | D     | con vite di serraggio e filettatura          | 135                          | 95                           | 22 | 118-158 |