

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.

Finition :

Acier zingué.
Aluminium anodisé.

Nota :



Les tolérances des tubes ronds et carrés sont adaptées individuellement à ce système de serrage.

*Les tubes carrés en aluminium 10X10 sont uniquement disponibles sous forme de matériau plein.

Sur demande :

- découpe sur mesure (L max. 5 000 mm)
- tubes en inox (L max. 3 000 mm)

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Désignation	Matière du corps de base	Description	D1	D2	L
29050-0112X	Tube Rond	acier	Ø12 x 1,5	12 ±0,1	9	500/1000/2000
29050-0114X	Tube Rond	acier	Ø14 x 1,5	14 ±0,1	11	500/1000/2000
29050-0115X	Tube Rond	acier	Ø15 x 1,5	15 ±0,1	12	500/1000/2000
29050-0116X	Tube Rond	acier	Ø16 x 1,5	16 ±0,1	13	500/1000/2000
29050-0118X	Tube Rond	acier	Ø18 x 1,5	18 ±0,1	15	500/1000/2000
29050-0120X	Tube Rond	acier	Ø20 x 2	20 ±0,1	16	500/1000/2000
29050-0125X	Tube Rond	acier	Ø25 x 2	25 ±0,1	21	500/1000/2000
29050-0130X	Tube Rond	acier	Ø30 x 2	30 ±0,1	26	500/1000/2000
29050-0140X	Tube Rond	acier	Ø40 x 4	40 ±0,15	32	500/1000/2000
29050-0150X	Tube Rond	acier	Ø50 x 4	50 ±0,2	42	500/1000/2000
29050-0220X	Tube Rond	aluminium	Ø20 x 3	20 ±0,1	14	500/1000/2000
29050-0230X	Tube Rond	aluminium	Ø30 x 2	30 ±0,1	26	500/1000/2000
29050-0240X	Tube Rond	aluminium	Ø40 x 3	40 ±0,15	34	500/1000/2000
29050-0250X	Tube Rond	aluminium	Ø50 x 3	50 ±0,2	44	500/1000/2000

Aperçu des articles

Référence	Désignation	Matière du corps de base	Description	D1	D2	L
29050-4120X	Tube Carré	acier	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	500/1000/2000
29050-4125X	Tube Carré	acier	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	500/1000/2000
29050-4130X	Tube Carré	acier	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	500/1000/2000
29050-4140X	Tube Carré	acier	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	500/1000/2000
29050-4210X	Tube Carré	aluminium	10 x 10	10*	-	500/1000/2000
29050-4220X	Tube Carré	aluminium	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	500/1000/2000
29050-4230X	Tube Carré	aluminium	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	500/1000/2000
29050-4240X	Tube Carré	aluminium	40 x 40 x 4	40 ±0,3	32	500/1000/2000