


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Profilato estruso EN AW-6060.

Versione:

Superficie anodizzata dura, 50 µm. Durezza 500 HV.

Nota:


Le guide in alluminio hanno una buona conducibilità termica e si scaldano nominalmente solo a velocità molto elevate mantenute costantemente.

** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.

* Indicare la lunghezza L = 500 mm.

Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	L max.	L2	B	B1	D per vite DIN 912	H	H1	L1
21200-1530X3960	15	3960	30	22	15	M4	15,5	10	60
21200-2030X3960	20	3960	30	31	20	M5	19	12,3	60
21200-2530X3960	25	3960	30	34	23	M6	21,5	13,8	60
21200-3020X3960	30	3960	20	40	28	M8	26	15,8	80

N. ordine	Versione 1	Dimensioni	L max.	L L2	L2 min.	L2 max.	B	B1	D per vite DIN 912	H	H1	L1
21200-15**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	15	3960	* **	20	49	22	15	M4	15,5	10	60
21200-20**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	20	3960	* **	20	49	31	20	M5	19	12,3	60
21200-25**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	25	3960	* **	20	49	34	23	M6	21,5	13,8	60
21200-30**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	30	3960	* **	20	49	40	28	M8	26	15,8	80

