

Descrizione articolo/immagini prodotto



Grigio nerastro RAL 7021	Arancio puro RAL 2004	Giallo navone RAL 1021	Rosso traffico RAL 3020
Verde segnale RAL 6032	Blu traffico RAL 5017	Grigio chiaro RAL 7035	

Descrizione

Descrizione del prodotto:

I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.

Materiale:

Barra di bloccaggio 1.0503.
Manicotto 1.0403.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.

Versione:

Manicotto e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035

Nota:

Se il perno d'arresto con leva viene saldato il manicotto deve essere fissato in modo da non subire danni a livello termico a causa di elevate temperature.

Vantaggi:

La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.

Su richiesta:

Modelli speciali.


Accessori:

Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Nota disegno:

Forma E: senza calotta barra
Forma F: con calotta barra

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore componenti	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-10-080410	E	-	4	10	38,5	25	9	3	6	1	8	14
03099-10-080510	E	-	5	10	38,5	25	9	3	6	1,3	8	14
03099-10-080610	E	-	6	10	38,5	25	9	3	6	1,8	8	14
03099-10-080512	E	-	5	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,3	8	14
03099-10-080612	E	-	6	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,8	8	14
03099-10-080812	E	-	8	12	47,4	30	10,8	3,6	8	2,3	8	14
03099-10-080616	E	-	6	16	61,2	40	14,4	4,8	10	1,8	15	35
03099-10-080816	E	-	8	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,3	15	35
03099-10-081016	E	-	10	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,8	15	35
03099-10-080820	E	-	8	20	71	50	18	6	12	2,3	20	60
03099-10-081020	E	-	10	20	71	50	18	6	12	2,8	20	60
03099-10-081220	E	-	12	20	71	50	18	6	12	3	20	60
03099-10-090410	F	grigio nerastro RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-090510	F	grigio nerastro RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-090610	F	grigio nerastro RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-090512	F	grigio nerastro RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-090612	F	grigio nerastro RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-090812	F	grigio nerastro RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-090616	F	grigio nerastro RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-090816	F	grigio nerastro RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-091016	F	grigio nerastro RAL 7021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-090820	F	grigio nerastro RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-091020	F	grigio nerastro RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-091220	F	grigio nerastro RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-0904102	F	arancio puro RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-0905102	F	arancio puro RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-0906102	F	arancio puro RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-0905122	F	arancio puro RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-0906122	F	arancio puro RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-0908122	F	arancio puro RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-0906162	F	arancio puro RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-0908162	F	arancio puro RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore componenti	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-10-0910162	F	arancio puro RAL 2004	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-0908202	F	arancio puro RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-0910202	F	arancio puro RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-0912202	F	arancio puro RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-09041016	F	giallo navone RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-09051016	F	giallo navone RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-09061016	F	giallo navone RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-09051216	F	giallo navone RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-09061216	F	giallo navone RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-09081216	F	giallo navone RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-09061616	F	giallo navone RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-09081616	F	giallo navone RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-09101616	F	giallo navone RAL 1021	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-09082016	F	giallo navone RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-09102016	F	giallo navone RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-09122016	F	giallo navone RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-09041084	F	rosso traffico RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-09051084	F	rosso traffico RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-09061084	F	rosso traffico RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-09051284	F	rosso traffico RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-09061284	F	rosso traffico RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-09081284	F	rosso traffico RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-09061684	F	rosso traffico RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-09081684	F	rosso traffico RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-09101684	F	rosso traffico RAL 3020	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-09082084	F	rosso traffico RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-09102084	F	rosso traffico RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-09122084	F	rosso traffico RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-09041086	F	verde segnale RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-09051086	F	verde segnale RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-09061086	F	verde segnale RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-09051286	F	verde segnale RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-09061286	F	verde segnale RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-09081286	F	verde segnale RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-09061686	F	verde segnale RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-09081686	F	verde segnale RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-09101686	F	verde segnale RAL 6032	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-09082086	F	verde segnale RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-09102086	F	verde segnale RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-09122086	F	verde segnale RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-09041087	F	blu traffico RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-09051087	F	blu traffico RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-09061087	F	blu traffico RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-09051287	F	blu traffico RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-09061287	F	blu traffico RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-09081287	F	blu traffico RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-09061687	F	blu traffico RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-09081687	F	blu traffico RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-09101687	F	blu traffico RAL 5017	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-09082087	F	blu traffico RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-09102087	F	blu traffico RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-09122087	F	blu traffico RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
03099-10-09041088	F	grigio luce RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
03099-10-09051088	F	grigio luce RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
03099-10-09061088	F	grigio luce RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
03099-10-09051288	F	grigio luce RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
03099-10-09061288	F	grigio luce RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
03099-10-09081288	F	grigio luce RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
03099-10-09061688	F	grigio luce RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
03099-10-09081688	F	grigio luce RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
03099-10-09101688	F	grigio luce RAL 7035	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
03099-10-09082088	F	grigio luce RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
03099-10-09102088	F	grigio luce RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
03099-10-09122088	F	grigio luce RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60

