


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Acciaio.

Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

Il calettatore può essere incassato completamente in un collegamento con mozzo.

- per diametri albero da 19 a 85 mm
- per coppie elevate
- spostamento assiale minimo possibile
- autocentrante

Montaggio:

Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.

Tolleranze:

Albero:

Si suggerisce la tolleranza h8.


Finitura superficiale $R_z \leq 16 \mu\text{m}$.

Mozzo:

Si suggerisce la tolleranza H8.

Finitura superficiale $R_z \leq 16 \mu\text{m}$.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	B	L1	L3	Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm	Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN	Pressione superficiale sull'albero P N/mm ²	Pressione superficiale sul mozzo P N/mm ²	Viti di serraggio numero	Viti di serraggio Coppia di serraggio MS Nm
23351-1947	19	47	45	26	39	530	56	298	120	6 x M6	17
23351-2047	20	47	45	26	39	550	56	283	120	6 x M6	17
23351-2247	22	47	45	26	39	610	56	257	120	6 x M6	17
23351-2450	24	50	45	26	39	660	56	236	115	6 x M6	17
23351-2550	25	50	45	26	39	690	56	227	115	6 x M6	17
23351-2855	28	55	45	26	39	770	56	202	105	6 x M6	17
23351-3055	30	55	45	26	39	830	56	190	105	6 x M6	17
23351-3260	32	60	45	26	39	1180	74	235	125	8 x M6	17
23351-3560	35	60	45	26	39	1295	74	216	126	8 x M6	17
23351-3865	38	65	45	26	39	1400	74	200	116	8 x M6	17
23351-4065	40	65	45	26	39	1480	74	190	116	8 x M6	17
23351-4275	42	75	55	30	47	2120	101	212	120	6 x M8	41
23351-4575	45	75	55	30	47	2270	101	198	120	6 x M8	41
23351-4880	48	80	55	30	47	3230	135	250	150	8 x M8	41
23351-5080	50	80	55	30	47	3365	135	240	150	8 x M8	41
23351-5585	55	85	55	30	47	3700	135	216	140	8 x M8	41
23351-6090	60	90	55	30	47	4035	135	200	135	8 x M8	41
23351-6595	65	95	55	30	47	4370	135	183	125	8 x M8	41
23351-70110	70	110	70	106	74	7615	218	206	131	8 x M10	83
23351-75115	75	115	75	115	72	8160	218	192	126	8 x M10	83
23351-80120	80	120	80	120	72	8700	218	180	120	8 x M10	83
23351-85125	85	125	85	125	72	11560	272	212	145	10 x M10	83

