Descrizione articolo/immagini prodotto





Descrizione

Materiale:
Acciaio.

Versione:
con tempra superficiale e rettificatura di precisione.

Nota:
La morsa a vite di precisione rappresenta una soluzione flessibile per posizionare e fissare i pezzi in modo semplice e veloce sulla macchina per la misurazione. Il bloccaggio è possibile tramite le ganasce sfalsate o tramite i perni che possono essere inseriti nelle ganasce. In questo modo i pezzi possono essere serrati anche dall'interno. Le colonne di guida amovibili permettono di aumentare l'apertura da 35 mm fino a 75 mm.

Forma A: la morsa a vite di precisione può essere posizionate sulla tavola di misurazione in 4 posizioni ad angolo retto le une rispetto alle altre.
Forma B: la morsa a vite di precisione può essere collegata a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che le morse a vite possono essere montate in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.

Su richiesta:
Set di colonne per l'ampliamento della larghezza di serraggio 100 mm o 150 mm.

Fornitura:
Battuta di lunghezza regolabile, set di colonnine per prolunghe di apertura e del mandrino fino a 75 mm nonché 4 spine cilindriche DIN 6325 4X20 e strumento di comando.

Accessori:
Accessori 33225.
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.

Nota disegno:
1) Battuta di lunghezza regolabile
2) Spina cilindrica
3) Strumento di comando

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	G	H	H1	Corsa S	L	L1	L2	L3	L4	L5
33225-500351	A	150	50	40	5	4,02	26	33	M4	32,5	36,5	0-35	3	25	25,9	35	6,5	6,5
33225-5003511	B	150	50	40	5	4,02	26	-	-	38,2	42	0-35	3	25	25,4	40	6,5	6,5