


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Aste tonde in acciaio.

Versione:

Acciaio zincato.

Nota:

Le aste tonde in acciaio vengono utilizzate in combinazione con leve girevoli (05600-01 o 05600-02) per la chiusura di un quadro elettrico. Le aste tonde possono essere utilizzate in un sistema di chiusura a 2 o 3 punti.

Accessori:


05601-05 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.

05601-20 Inserto in zinco per aste tonde.

05601-13 Guide in plastica per aste tonde.

05601-14 Battute in plastica per aste tonde.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Versione 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
05601-12-000400	A	con punta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
05601-12-000500	A	con punta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-
05601-12-000600	A	con punta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
05601-12-000700	A	con punta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
05601-12-000800	A	con punta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
05601-12-000900	A	con punta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-
05601-12-001000	A	con punta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
05601-12-001100	A	con punta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
05601-12-001200	A	con punta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
05601-12-010400	B	con estremità piatta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
05601-12-010500	B	con estremità piatta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-
05601-12-010600	B	con estremità piatta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
05601-12-010700	B	con estremità piatta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
05601-12-010800	B	con estremità piatta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
05601-12-010900	B	con estremità piatta	con occhietto	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Versione 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
05601-12-011000	B	con estremità piatta	con occhiello	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
05601-12-011100	B	con estremità piatta	con occhiello	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
05601-12-011200	B	con estremità piatta	con occhiello	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
05601-12-020400	C	con rullino di scorrimento	con occhiello	16	4	8	6,5	15	4	400	6	30
05601-12-020500	C	con rullino di scorrimento	con occhiello	16	4	8	6,5	15	4	500	6	30
05601-12-020600	C	con rullino di scorrimento	con occhiello	16	4	8	6,5	15	4	600	6	30
05601-12-020700	C	con rullino di scorrimento	con occhiello	16	4	8	6,5	15	4	700	6	30
05601-12-020800	C	con rullino di scorrimento	con occhiello	16	4	8	6,5	15	4	800	6	30
05601-12-020900	C	con rullino di scorrimento	con occhiello	16	4	8	6,5	15	4	900	6	30
05601-12-021000	C	con rullino di scorrimento	con occhiello	16	4	8	6,5	15	4	1000	6	30
05601-12-021100	C	con rullino di scorrimento	con occhiello	16	4	8	6,5	15	4	1100	6	30
05601-12-021200	C	con rullino di scorrimento	con occhiello	16	4	8	6,5	15	4	1200	6	30
05601-12-100400	D	con punta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	400	-	-
05601-12-100500	D	con punta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	500	-	-
05601-12-100600	D	con punta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	600	-	-
05601-12-100700	D	con punta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	700	-	-
05601-12-100800	D	con punta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	800	-	-
05601-12-100900	D	con punta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	900	-	-
05601-12-101000	D	con punta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
05601-12-101100	D	con punta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
05601-12-101200	D	con punta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
05601-12-110400	E	con estremità piatta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	400	-	-
05601-12-110500	E	con estremità piatta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	500	-	-
05601-12-110600	E	con estremità piatta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	600	-	-
05601-12-110700	E	con estremità piatta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	700	-	-
05601-12-110800	E	con estremità piatta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	800	-	-
05601-12-110900	E	con estremità piatta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	900	-	-
05601-12-111000	E	con estremità piatta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
05601-12-111100	E	con estremità piatta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
05601-12-111200	E	con estremità piatta	senza occhiello	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
05601-12-120400	F	con rullino di scorrimento	senza occhiello	16	4	8	-	15	-	400	-	30
05601-12-120500	F	con rullino di scorrimento	senza occhiello	16	4	8	-	15	-	500	-	30
05601-12-120600	F	con rullino di scorrimento	senza occhiello	16	4	8	-	15	-	600	-	30
05601-12-120700	F	con rullino di scorrimento	senza occhiello	16	4	8	-	15	-	700	-	30
05601-12-120800	F	con rullino di scorrimento	senza occhiello	16	4	8	-	15	-	800	-	30
05601-12-120900	F	con rullino di scorrimento	senza occhiello	16	4	8	-	15	-	900	-	30
05601-12-121000	F	con rullino di scorrimento	senza occhiello	16	4	8	-	15	-	1000	-	30
05601-12-121100	F	con rullino di scorrimento	senza occhiello	16	4	8	-	15	-	1100	-	30
05601-12-121200	F	con rullino di scorrimento	senza occhiello	16	4	8	-	15	-	1200	-	30