Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:
Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9.
Morsetto esagonale acciaio da cementazione.

Versione:
Vite eccentrica brunita.
Morsetto esagonale temprato e brunito.

Nota:
Con i morsetti esagonali variabili si riducono al minimo i costi per i dispositivi di serraggio. La distanza di serraggio può essere modificata fino a 17 mm, senza bisogno di spostare il foro. È sufficiente ruotare l´esagono fino alla posizione desiderata.

Su richiesta:
Viti eccentriche di ricambio.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione	Distanza A con bordo n.	D	H	H1	S (corsa eccentrico)	Forza di bloccaggio kN
04432-09	A	liscio	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
04432-10	A	liscio	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
04432-11	A	liscio	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18
04432-13	B	dentato	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
04432-14	B	dentato	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
04432-15	B	dentato	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18

Sintesi articoli