

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Barra di bloccaggio 1.0503.

Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.

Corpo 1.0403.

Versione:

brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.

Nota:

Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere.

Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.


Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.

Nota disegno:

Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio

Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-080410	E	4	10	38	25	9	3	6	1	8	14
03099-080510	E	5	10	38	25	9	3	6	1,3	8	14
03099-080610	E	6	10	38	25	9	3	6	1,8	8	14
03099-080512	E	5	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,3	8	15
03099-080612	E	6	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,8	8	15
03099-080812	E	8	12	46,8	30	10,8	3,6	8	2,3	8	15
03099-080616	E	6	16	60,4	40	14,4	4,8	10	1,8	15	35
03099-080816	E	8	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,3	15	35
03099-081016	E	10	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,8	15	35
03099-080820	E	8	20	70	50	18	6	12	2,3	20	60
03099-081020	E	10	20	70	50	18	6	12	2,8	20	60
03099-081220	E	12	20	70	50	18	6	12	3	20	60
03099-090410	F	4	10	38	25	9	3	6	-	8	-
03099-090510	F	5	10	38	25	9	3	6	1,3	8	14
03099-090610	F	6	10	38	25	9	3	6	1,8	8	14
03099-090512	F	5	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,3	8	15
03099-090612	F	6	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,8	8	15

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03099-090812	F	8	12	46,8	30	10,8	3,6	8	2,3	8	15
03099-090616	F	6	16	60,4	40	14,4	4,8	10	1,8	15	35
03099-090816	F	8	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,3	15	35
03099-091016	F	10	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,8	15	35
03099-090820	F	8	20	70	50	18	6	12	2,3	20	60
03099-091020	F	10	20	70	50	18	6	12	2,8	20	60
03099-091220	F	12	20	70	50	18	6	12	3	20	60