22281-03 Patin tendeur de chaîne en plastique

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Plastique Vesconite®.

Nota :
Pour le serrage de chaînes à rouleaux. La forme symétrique permet une utilisation des deux côtés. Les grands rayons garantissent un fonctionnement silencieux. Ce plastique de grande qualité ne nécessite aucune lubrification.

La vitesse maximale de la chaîne ne doit pas dépasser 1,5 m/s en cas d'utilisation prolongée.

Plage de température :
-40 °C à +120 °C.
Chaleur de friction max. +240 °C.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	B1	D	X	Y	n° ISO
22281-03-0608	10,2	8	74	40	06 B-1
22281-03-0810	13,9	10	96	50	08 B-1
22281-03-1010	16,5	10	125	55	10 B-1
22281-03-1212	19,5	12	147	80	12 B-1