

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Poliestere.

Versione:

Rivestimento semplice.

Nota:

Le brache ad anello continuo sono conformi alla norma DIN EN 1492-2. Esse sono formate da trefoli in fibra di poliestere, altamente resistenti e senza fine. I trefoli in fibra di poliestere sono rivestiti con una stabile guaina protettiva in poliestere senza cuciture. La guaina protettiva è inoltre dotata di una superficie impregnata di poliuretano resistente all'abrasione. La capacità di carico nominale e le strisce che identificano la portata (ogni striscia = 1 tonnellata di portata) sono inserite nel tessuto o stampate nella guaina protettiva. L'etichetta di sicurezza con marchio CE e specifiche tecniche è saldamente cucita alla braca ad anello continuo.

Il colore della braca ad anello continuo corrisponde al codice colore assegnato alle capacità di carico dei mezzi di ancoraggio di tipo tessile.

Le brache ad anello continuo sono caratterizzate da una resistenza elevata agli UV e un ridotto tasso di assorbimento dell'umidità.

Fattore di sicurezza 7:1

Esempio: Portata 1000kg = Resistenza alla rottura 7000kg.

Le brache ad anello continuo sono caratterizzate da un simbolo CE secondo la direttiva macchine europea.


Range di temperatura:

Da -40 °C a +100 °C.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Disegni

		Portata WLL (t) con una imbracatura rotonda							Portata WLL (t) con due imbracature rotonde			
Tipo di battuta												
Tipo		semplice diretto	semplice allacciato	parallela	*Angolo di inclinazione β maggiore di 7-45°	*Angolo di inclinazione β maggiore di 45-60°	*Angolo di inclinazione β maggiore di 7-45°	*Angolo di inclinazione β maggiore di 45-60°	diretto *Angolo di inclinazione β maggiore di 7-45°	allacciato *Angolo di inclinazione β maggiore di 45-60°	*Angolo di inclinazione β maggiore di 7-45°	*Angolo di inclinazione β maggiore di 45-60°
**Fattore di battuta del carico	Colore	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	1,12	0,8
1 t	violeta	1 t	0,8 t	2 t	1,4 t	1 t	0,7 t	0,5 t	1,4 t	1 t	1,12 t	0,8 t
2 t	verde	2 t	1,6 t	4 t	2,8 t	2 t	1,4 t	1,0 t	2,8 t	2 t	2,24 t	1,6 t
3 t	giallo	3 t	2,4 t	6 t	4,2 t	3 t	2,1 t	1,5 t	4,2 t	3 t	3,36 t	2,4 t
4 t	grigio	4 t	3,2 t	8 t	5,6 t	4 t	2,8 t	2,0 t	5,6 t	4 t	4,48 t	3,2 t
5 t	rosso	5 t	4,0 t	10 t	7,0 t	5 t	3,5 t	2,5 t	7,0 t	5 t	5,60 t	4,0 t

* L'angolo di inclinazione β riduce la portata ammessa. Angoli di inclinazione superiori a 60° non sono ammessi.

** Il fattore di battuta del carico si riferisce alla variazione della portata attraverso il tipo di battuta.

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	B	H	L1	Portata kg
07798-0100005	viola	47	12	0,5 m	1000
07798-0100010	viola	47	12	1 m	1000
07798-0100015	viola	47	12	1,5 m	1000
07798-0100020	viola	47	12	2 m	1000
07798-0100025	viola	47	12	2,5 m	1000
07798-0100030	viola	47	12	3 m	1000
07798-0100040	viola	47	12	4 m	1000
07798-0100050	viola	47	12	5 m	1000
07798-0200005	verde	48	18	0,5 m	2000
07798-0200010	verde	48	18	1 m	2000
07798-0200015	verde	48	18	1,5 m	2000
07798-0200020	verde	48	18	2 m	2000
07798-0200025	verde	48	18	2,5 m	2000
07798-0200030	verde	48	18	3 m	2000
07798-0200040	verde	48	18	4 m	2000
07798-0200050	verde	48	18	5 m	2000
07798-0300005	giallo	54	20	0,5 m	3000
07798-0300010	giallo	54	20	1 m	3000
07798-0300015	giallo	54	20	1,5 m	3000
07798-0300020	giallo	54	20	2 m	3000
07798-0300025	giallo	54	20	2,5 m	3000
07798-0300030	giallo	54	20	3 m	3000
07798-0300040	giallo	54	20	4 m	3000
07798-0300050	giallo	54	20	5 m	3000
07798-0400005	grigio	70	22	0,5 m	4000
07798-0400010	grigio	70	22	1 m	4000
07798-0400015	grigio	70	22	1,5 m	4000
07798-0400020	grigio	70	22	2 m	4000
07798-0400025	grigio	70	22	2,5 m	4000
07798-0400030	grigio	70	22	3 m	4000
07798-0400040	grigio	70	22	4 m	4000
07798-0400050	grigio	70	22	5 m	4000
07798-0500005	rosso	72	28	0,5 m	5000
07798-0500010	rosso	72	28	1 m	5000
07798-0500015	rosso	72	28	1,5 m	5000
07798-0500020	rosso	72	28	2 m	5000

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	B	H	L1	Portata kg
07798-0500025	rosso	72	28	2,5 m	5000
07798-0500030	rosso	72	28	3 m	5000
07798-0500040	rosso	72	28	4 m	5000
07798-0500050	rosso	72	28	5 m	5000