

## Description de l'article/illustrations du produit


**Description****Matière :**

Table élévatrice, paliers supports et tête graduée : alliage d'aluminium anodisé.

Colonnes de guidage : Inox rectifié.

Vis : Inox, filetage roulé.

Guidage : paliers lisses, sans entretien.

**Finition :**


Jeu radial du guidage inférieur à 0,05 mm. Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.

**Nota :**

Pour le positionnement en hauteur de composants et de modules de tous types (par ex. les butées, les capteurs, les détecteurs de fin de course, les tables, les caméras, des modules complets, etc.). La table élévatrice est réglable en hauteur manuellement en tournant la tête graduée. Une graduation de la tête correspond à un déplacement de 0,1 mm.

Grâce au principe de construction modulaire de la table élévatrice, celle-ci se combine aisément avec les accessoires de sa catégorie.

## Dessins



## Aperçu des articles

| Référence | B   | B1  | D  | D1 | D3 | D4  | D5 | H  | H1 | H2   | H3 | H4   | H5 | L     | L1  | L2  | L3  | L4 | L5  | Course<br>S | F1<br>(N) | F2<br>(N) | Mx<br>Nm | My<br>Nm | Mz<br>Nm |
|-----------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|------|----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 21140-04  | 29  | 22  | 13 | 12 | 4  | M3  | 3  | 19 | 17 | 14   | 13 | 8    | 4  | 84,5  | 70  | 62  | 22  | 8  | 6   | 4           | 30        | 50        | 0,5      | 0,5      | 2        |
| 21140-08  | 46  | 36  | 26 | 23 | 8  | M4  | 4  | 32 | 29 | 27   | 23 | 14   | 6  | 148,5 | 120 | 108 | 36  | 12 | 8,5 | 8           | 80        | 100       | 2,5      | 2,5      | 5        |
| 21140-12  | 75  | 60  | 26 | 23 | 12 | M6  | 6  | 38 | 36 | 28,5 | 27 | 15,5 | 7  | 209   | 180 | 165 | 60  | 15 | 11  | 12          | 150       | 200       | 10       | 10       | 20       |
| 21140-25  | 150 | 130 | 52 | 46 | 25 | M10 | 10 | 68 | 64 | 54   | 52 | 28   | 13 | 347   | 290 | 265 | 130 | 25 | 18  | 25          | 500       | 700       | 50       | 50       | 100      |

