


Informations techniques pour les supports d'écran

Support universel pour moniteurs, écrans tactiles et appareils de commande

Support avec capacité de charge élevée pour écrans, appareils de commande et écrans tactiles industriels. Chaque degré de liberté est réglable individuellement, sans outil, à l'aide d'une manette de commande. La position réglée est maintenue de manière sûre même en cas de vibration ou de choc.

L'un des principaux avantages du support universel est son ergonomie exceptionnelle autant pour le positionnement que pour le raccordement du terminal. L'écran ou l'appareil de commande peut être, au choix, vissé sur la surface ronde universelle en aluminium ou fixé à l'aide d'une console de raccordement VESA standard 75/100 (support de fixation 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm). La plupart des boîtiers d'écran peuvent ainsi être fixés sans difficulté ni pièces spéciales. Le support d'écran peut être monté sur un tube rond standard de 30 mm à l'aide d'un raccord à bride, fixé sur la rainure d'un profilé d'aluminium à l'aide de la console profilée ou monté contre un mur ou sur un élément vertical à l'aide de la console murale.



Caractéristiques

- Mélange de matériaux hautement résistant pour une capacité de charge durable
- Raccordement d'appareils sur console de raccordement universelle ou VESA
- Ergonomie élevée grâce au réglage de tous les degrés de liberté
- Réglage de l'inclinaison avec verrouillage résistant aux vibrations (butée par paliers de 15°)
- Raccordement à un profilé d'aluminium rainuré ou montage mural

Support d'écran à bride tournante

Capacité de charge max. : 25 kg (statique)

Rotation : 90°



Support d'écran à joint de cardan sphéroïde

Capacité de charge max. : 10 kg (statique)

Pivotement libre : 60°

