


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier, inox A2 ou inox A4.

Finition :

Acier classe de résistance 8, poli ou zingué.

Acier classe de résistance 10, poli ou zingué.

Acier classe de résistance 12, poli.

Inox A2-70, poli.

Inox A4-70, poli.

Nota :


La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.

Sur demande :

Largeurs de clé selon DIN ISO 272.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière	Classe de résistance	Surface corps	D	E	H	SW
07210-025	acier	8	naturel (noir)	M2,5	5,45	2	5
07210-03	acier	8	naturel (noir)	M3	6,01	2,4	5,5
07210-04	acier	8	naturel (noir)	M4	7,66	3,2	7
07210-05	acier	8	naturel (noir)	M5	8,79	4	8
07210-06	acier	8	naturel (noir)	M6	11,05	5	10
07210-08	acier	8	naturel (noir)	M8	14,38	6,5	13
07210-10	acier	8	naturel (noir)	M10	18,9	8	17
07210-12	acier	8	naturel (noir)	M12	21,1	10	19
07210-14	acier	8	naturel (noir)	M14	23,9	11	22
07210-16	acier	8	naturel (noir)	M16	26,76	13	24
07210-20	acier	8	naturel (noir)	M20	32,95	16	30
07210-22	acier	8	naturel (noir)	M22	35	18	32
07210-24	acier	8	naturel (noir)	M24	39,6	19	36
07210-27	acier	8	naturel (noir)	M27	45,2	22	41
07210-30	acier	8	naturel (noir)	M30	50,9	24	46
07210-33	acier	8	naturel (noir)	M33	55,4	26	50
07210-36	acier	8	naturel (noir)	M36	60,8	29	55
07210-2025	acier	8	zingué	M2,5	5,45	2	5

Aperçu des articles

Référence	Matériau	Classe de résistance	Surface corps	D	E	H	SW
07210-203	acier	8	zingué	M3	6,01	2,4	5,5
07210-204	acier	8	zingué	M4	7,66	3,2	7
07210-205	acier	8	zingué	M5	8,79	4	8
07210-206	acier	8	zingué	M6	11,05	5	10
07210-208	acier	8	zingué	M8	14,38	6,5	13
07210-210	acier	8	zingué	M10	18,9	8	17
07210-212	acier	8	zingué	M12	21,1	10	19
07210-214	acier	8	zingué	M14	23,9	11	22
07210-216	acier	8	zingué	M16	26,76	13	24
07210-220	acier	8	zingué	M20	32,95	16	30
07210-222	acier	8	zingué	M22	35	18	32
07210-224	acier	8	zingué	M24	39,6	19	36
07210-227	acier	8	zingué	M27	45,2	22	41
07210-230	acier	8	zingué	M30	50,9	24	46
07210-233	acier	8	zingué	M33	55,4	26	50
07210-236	acier	8	zingué	M36	60,8	29	55
07210-403	acier	10	naturel (noir)	M3	6,01	2,4	5,5
07210-404	acier	10	naturel (noir)	M4	7,66	3,2	7
07210-405	acier	10	naturel (noir)	M5	8,79	4	8
07210-406	acier	10	naturel (noir)	M6	11,05	5	10
07210-408	acier	10	naturel (noir)	M8	14,38	6,5	13
07210-410	acier	10	naturel (noir)	M10	18,9	8	17
07210-412	acier	10	naturel (noir)	M12	21,1	10	19
07210-414	acier	10	naturel (noir)	M14	23,9	11	22
07210-416	acier	10	naturel (noir)	M16	26,76	13	24
07210-420	acier	10	naturel (noir)	M20	32,95	16	30
07210-422	acier	10	naturel (noir)	M22	35	18	32
07210-424	acier	10	naturel (noir)	M24	39,6	19	36
07210-427	acier	10	naturel (noir)	M27	45,2	22	41
07210-430	acier	10	naturel (noir)	M30	50,9	24	46
07210-433	acier	10	naturel (noir)	M33	55,4	26	50
07210-436	acier	10	naturel (noir)	M36	60,8	29	55
07210-304	acier	10	zingué	M4	7,66	3,2	7
07210-305	acier	10	zingué	M5	8,79	4	8
07210-306	acier	10	zingué	M6	11,05	5	10
07210-308	acier	10	zingué	M8	14,38	6,5	13
07210-310	acier	10	zingué	M10	18,9	8	17
07210-312	acier	10	zingué	M12	21,1	10	19
07210-314	acier	10	zingué	M14	23,9	11	22
07210-316	acier	10	zingué	M16	26,76	13	24
07210-320	acier	10	zingué	M20	32,95	16	30
07210-322	acier	10	zingué	M22	35	18	32
07210-324	acier	10	zingué	M24	39,6	19	36
07210-327	acier	10	zingué	M27	45,2	22	41
07210-330	acier	10	zingué	M30	50,9	24	46
07210-333	acier	10	zingué	M33	55,4	26	50
07210-336	acier	10	zingué	M36	60,8	29	55
07210-506	acier	12	naturel (noir)	M6	11,05	5	10
07210-508	acier	12	naturel (noir)	M8	14,38	6,5	13
07210-510	acier	12	naturel (noir)	M10	18,9	8	17
07210-512	acier	12	naturel (noir)	M12	21,1	10	19
07210-516	acier	12	naturel (noir)	M16	26,76	13	24
07210-520	acier	12	naturel (noir)	M20	32,95	16	30
07210-524	acier	12	naturel (noir)	M24	39,6	19	36
07210-527	acier	12	naturel (noir)	M27	45,2	22	41
07210-530	acier	12	naturel (noir)	M30	50,9	24	46
07210-536	acier	12	naturel (noir)	M36	60,8	29	55
07210-1025	acier inoxydable A2	70	naturel	M2,5	5,45	2	5
07210-103	acier inoxydable A2	70	naturel	M3	6,01	2,4	5,5
07210-104	acier inoxydable A2	70	naturel	M4	7,66	3,2	7
07210-105	acier inoxydable A2	70	naturel	M5	8,79	4	8
07210-106	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	11,05	5	10
07210-108	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	14,38	6,5	13
07210-110	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	18,9	8	17
07210-112	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	21,1	10	19

Aperçu des articles

Référence	Matériau	Classe de résistance	Surface corps	D	E	H	SW
07210-116	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	26,76	13	24
07210-120	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	32,95	16	30
07210-130	acier inoxydable A2	70	naturel	M30	50,9	24	46
07210-136	acier inoxydable A2	70	naturel	M36	60,8	29	55
07210-114	acier inoxydable A2	70	naturel	M14	23,9	11	22
07210-122	acier inoxydable A2	70	naturel	M22	35	18	32
07210-124	acier inoxydable A2	70	naturel	M24	39,6	19	36
07210-127	acier inoxydable A2	70	naturel	M27	45,2	22	41
07210-133	acier inoxydable A2	70	naturel	M33	55,4	26	50
07210-5025	acier inoxydable A4	70	naturel	M2,5	5,45	2	5
07210-603	acier inoxydable A4	70	naturel	M3	6,01	2,4	5,5
07210-604	acier inoxydable A4	70	naturel	M4	7,66	3,2	7
07210-605	acier inoxydable A4	70	naturel	M5	8,79	4	8
07210-606	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	11,05	5	10
07210-608	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	14,38	6,5	13
07210-610	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	18,9	8	17
07210-612	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	21,1	10	19
07210-614	acier inoxydable A4	70	naturel	M14	23,9	11	22
07210-616	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	26,76	13	24
07210-620	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	32,95	16	30
07210-622	acier inoxydable A4	70	naturel	M22	35	18	32
07210-624	acier inoxydable A4	70	naturel	M24	39,6	19	36
07210-627	acier inoxydable A4	70	naturel	M27	45,2	22	41
07210-630	acier inoxydable A4	70	naturel	M30	50,9	24	46
07210-633	acier inoxydable A4	70	naturel	M33	55,4	26	50
07210-636	acier inoxydable A4	70	naturel	M36	60,8	29	55