

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier, inox A2 ou inox A4.

Finition :

Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.


Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.

Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).

Inox A2-70, poli.

Inox A4-70, poli.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	Surface corps	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-04X10	acier	8.8	naturel (noir)	M4	10	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-04X12	acier	8.8	naturel (noir)	M4	12	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-04X16	acier	8.8	naturel (noir)	M4	16	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-04X18	acier	8.8	naturel (noir)	M4	18	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-04X20	acier	8.8	naturel (noir)	M4	20	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-04X25	acier	8.8	naturel (noir)	M4	25	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-05X10	acier	8.8	naturel (noir)	M5	10	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-05X12	acier	8.8	naturel (noir)	M5	12	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-05X16	acier	8.8	naturel (noir)	M5	16	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-05X18	acier	8.8	naturel (noir)	M5	18	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-05X20	acier	8.8	naturel (noir)	M5	20	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-05X25	acier	8.8	naturel (noir)	M5	25	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-05X30	acier	8.8	naturel (noir)	M5	30	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-05X35	acier	8.8	naturel (noir)	M5	35	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-05X40	acier	8.8	naturel (noir)	M5	40	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-06X10	acier	8.8	naturel (noir)	M6	10	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X12	acier	8.8	naturel (noir)	M6	12	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X16	acier	8.8	naturel (noir)	M6	16	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X18	acier	8.8	naturel (noir)	M6	18	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X20	acier	8.8	naturel (noir)	M6	20	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X25	acier	8.8	naturel (noir)	M6	25	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X30	acier	8.8	naturel (noir)	M6	30	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X35	acier	8.8	naturel (noir)	M6	35	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X40	acier	8.8	naturel (noir)	M6	40	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X45	acier	8.8	naturel (noir)	M6	45	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X50	acier	8.8	naturel (noir)	M6	50	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X55	acier	8.8	naturel (noir)	M6	55	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-06X60	acier	8.8	naturel (noir)	M6	60	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-08X16	acier	8.8	naturel (noir)	M8	16	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X18	acier	8.8	naturel (noir)	M8	18	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X20	acier	8.8	naturel (noir)	M8	20	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X25	acier	8.8	naturel (noir)	M8	25	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X30	acier	8.8	naturel (noir)	M8	30	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X35	acier	8.8	naturel (noir)	M8	35	5,3	13	14,38	DIN 933	-

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	Surface corps	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-08X40	acier	8.8	naturel (noir)	M8	40	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X45	acier	8.8	naturel (noir)	M8	45	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X50	acier	8.8	naturel (noir)	M8	50	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X60	acier	8.8	naturel (noir)	M8	60	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X70	acier	8.8	naturel (noir)	M8	70	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X80	acier	8.8	naturel (noir)	M8	80	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X90	acier	8.8	naturel (noir)	M8	90	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-08X100	acier	8.8	naturel (noir)	M8	100	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-10X16	acier	8.8	naturel (noir)	M10	16	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X18	acier	8.8	naturel (noir)	M10	18	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X20	acier	8.8	naturel (noir)	M10	20	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X25	acier	8.8	naturel (noir)	M10	25	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X30	acier	8.8	naturel (noir)	M10	30	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X35	acier	8.8	naturel (noir)	M10	35	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X40	acier	8.8	naturel (noir)	M10	40	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X45	acier	8.8	naturel (noir)	M10	45	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X50	acier	8.8	naturel (noir)	M10	50	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X60	acier	8.8	naturel (noir)	M10	60	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X70	acier	8.8	naturel (noir)	M10	70	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X80	acier	8.8	naturel (noir)	M10	80	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X90	acier	8.8	naturel (noir)	M10	90	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-10X100	acier	8.8	naturel (noir)	M10	100	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-12X20	acier	8.8	naturel (noir)	M12	20	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X25	acier	8.8	naturel (noir)	M12	25	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X30	acier	8.8	naturel (noir)	M12	30	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X35	acier	8.8	naturel (noir)	M12	35	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X40	acier	8.8	naturel (noir)	M12	40	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X45	acier	8.8	naturel (noir)	M12	45	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X50	acier	8.8	naturel (noir)	M12	50	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X60	acier	8.8	naturel (noir)	M12	60	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X70	acier	8.8	naturel (noir)	M12	70	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X80	acier	8.8	naturel (noir)	M12	80	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X90	acier	8.8	naturel (noir)	M12	90	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X100	acier	8.8	naturel (noir)	M12	100	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X110	acier	8.8	naturel (noir)	M12	110	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-12X120	acier	8.8	naturel (noir)	M12	120	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-14X30	acier	8.8	naturel (noir)	M14	30	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X35	acier	8.8	naturel (noir)	M14	35	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X40	acier	8.8	naturel (noir)	M14	40	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X45	acier	8.8	naturel (noir)	M14	45	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X50	acier	8.8	naturel (noir)	M14	50	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X60	acier	8.8	naturel (noir)	M14	60	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X70	acier	8.8	naturel (noir)	M14	70	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X80	acier	8.8	naturel (noir)	M14	80	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X90	acier	8.8	naturel (noir)	M14	90	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X100	acier	8.8	naturel (noir)	M14	100	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X110	acier	8.8	naturel (noir)	M14	110	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-14X120	acier	8.8	naturel (noir)	M14	120	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-16X30	acier	8.8	naturel (noir)	M16	30	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X35	acier	8.8	naturel (noir)	M16	35	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X40	acier	8.8	naturel (noir)	M16	40	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X45	acier	8.8	naturel (noir)	M16	45	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X50	acier	8.8	naturel (noir)	M16	50	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X60	acier	8.8	naturel (noir)	M16	60	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X70	acier	8.8	naturel (noir)	M16	70	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X80	acier	8.8	naturel (noir)	M16	80	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X90	acier	8.8	naturel (noir)	M16	90	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X100	acier	8.8	naturel (noir)	M16	100	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X110	acier	8.8	naturel (noir)	M16	110	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-16X120	acier	8.8	naturel (noir)	M16	120	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-20X40	acier	8.8	naturel (noir)	M20	40	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-20X45	acier	8.8	naturel (noir)	M20	45	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-20X50	acier	8.8	naturel (noir)	M20	50	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-20X60	acier	8.8	naturel (noir)	M20	60	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-20X70	acier	8.8	naturel (noir)	M20	70	12,5	30	33,53	DIN 933	-

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	Surface corps	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-20X80	acier	8.8	naturel (noir)	M20	80	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-20X90	acier	8.8	naturel (noir)	M20	90	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-20X100	acier	8.8	naturel (noir)	M20	100	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-20X110	acier	8.8	naturel (noir)	M20	110	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-20X120	acier	8.8	naturel (noir)	M20	120	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-40X10	acier	8.8	galvanisée	M4	10	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-40X12	acier	8.8	galvanisée	M4	12	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-40X16	acier	8.8	galvanisée	M4	16	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-40X18	acier	8.8	galvanisée	M4	18	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-40X20	acier	8.8	galvanisée	M4	20	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-40X25	acier	8.8	galvanisée	M4	25	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-40X10	acier	8.8	galvanisée	M5	10	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-40X12	acier	8.8	galvanisée	M5	12	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-40X16	acier	8.8	galvanisée	M5	16	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-40X18	acier	8.8	galvanisée	M5	18	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-40X20	acier	8.8	galvanisée	M5	20	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-40X25	acier	8.8	galvanisée	M5	25	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-40X30	acier	8.8	galvanisée	M5	30	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-40X35	acier	8.8	galvanisée	M5	35	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-40X40	acier	8.8	galvanisée	M5	40	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-40X10	acier	8.8	galvanisée	M6	10	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X12	acier	8.8	galvanisée	M6	12	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X16	acier	8.8	galvanisée	M6	16	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X18	acier	8.8	galvanisée	M6	18	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X20	acier	8.8	galvanisée	M6	20	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X25	acier	8.8	galvanisée	M6	25	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X30	acier	8.8	galvanisée	M6	30	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X35	acier	8.8	galvanisée	M6	35	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X40	acier	8.8	galvanisée	M6	40	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X45	acier	8.8	galvanisée	M6	45	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X50	acier	8.8	galvanisée	M6	50	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X55	acier	8.8	galvanisée	M6	55	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X60	acier	8.8	galvanisée	M6	60	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-40X16	acier	8.8	galvanisée	M8	16	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X18	acier	8.8	galvanisée	M8	18	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X20	acier	8.8	galvanisée	M8	20	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X25	acier	8.8	galvanisée	M8	25	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X30	acier	8.8	galvanisée	M8	30	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X35	acier	8.8	galvanisée	M8	35	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X40	acier	8.8	galvanisée	M8	40	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X45	acier	8.8	galvanisée	M8	45	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X50	acier	8.8	galvanisée	M8	50	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X60	acier	8.8	galvanisée	M8	60	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X70	acier	8.8	galvanisée	M8	70	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X80	acier	8.8	galvanisée	M8	80	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X90	acier	8.8	galvanisée	M8	90	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-40X100	acier	8.8	galvanisée	M8	100	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-410X16	acier	8.8	galvanisée	M10	16	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X18	acier	8.8	galvanisée	M10	18	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X20	acier	8.8	galvanisée	M10	20	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X25	acier	8.8	galvanisée	M10	25	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X30	acier	8.8	galvanisée	M10	30	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X35	acier	8.8	galvanisée	M10	35	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X40	acier	8.8	galvanisée	M10	40	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X45	acier	8.8	galvanisée	M10	45	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X50	acier	8.8	galvanisée	M10	50	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X60	acier	8.8	galvanisée	M10	60	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X70	acier	8.8	galvanisée	M10	70	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X80	acier	8.8	galvanisée	M10	80	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X90	acier	8.8	galvanisée	M10	90	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-410X100	acier	8.8	galvanisée	M10	100	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-412X20	acier	8.8	galvanisée	M12	20	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X25	acier	8.8	galvanisée	M12	25	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X30	acier	8.8	galvanisée	M12	30	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X35	acier	8.8	galvanisée	M12	35	7,5	19	21,1	DIN 933	-

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	Surface corps	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-412X40	acier	8.8	galvanisée	M12	40	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X45	acier	8.8	galvanisée	M12	45	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X50	acier	8.8	galvanisée	M12	50	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X60	acier	8.8	galvanisée	M12	60	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X70	acier	8.8	galvanisée	M12	70	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X80	acier	8.8	galvanisée	M12	80	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X90	acier	8.8	galvanisée	M12	90	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X100	acier	8.8	galvanisée	M12	100	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X110	acier	8.8	galvanisée	M12	110	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-412X120	acier	8.8	galvanisée	M12	120	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-414X30	acier	8.8	galvanisée	M14	30	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X35	acier	8.8	galvanisée	M14	35	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X40	acier	8.8	galvanisée	M14	40	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X45	acier	8.8	galvanisée	M14	45	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X50	acier	8.8	galvanisée	M14	50	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X60	acier	8.8	galvanisée	M14	60	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X70	acier	8.8	galvanisée	M14	70	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X80	acier	8.8	galvanisée	M14	80	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X90	acier	8.8	galvanisée	M14	90	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X100	acier	8.8	galvanisée	M14	100	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X110	acier	8.8	galvanisée	M14	110	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-414X120	acier	8.8	galvanisée	M14	120	8,8	22	24,49	DIN 933	-
07171-416X30	acier	8.8	galvanisée	M16	30	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X35	acier	8.8	galvanisée	M16	35	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X40	acier	8.8	galvanisée	M16	40	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X45	acier	8.8	galvanisée	M16	45	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X50	acier	8.8	galvanisée	M16	50	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X60	acier	8.8	galvanisée	M16	60	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X70	acier	8.8	galvanisée	M16	70	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X80	acier	8.8	galvanisée	M16	80	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X90	acier	8.8	galvanisée	M16	90	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X100	acier	8.8	galvanisée	M16	100	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X110	acier	8.8	galvanisée	M16	110	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-416X120	acier	8.8	galvanisée	M16	120	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-420X40	acier	8.8	galvanisée	M20	40	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-420X45	acier	8.8	galvanisée	M20	45	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-420X50	acier	8.8	galvanisée	M20	50	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-420X60	acier	8.8	galvanisée	M20	60	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-420X70	acier	8.8	galvanisée	M20	70	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-420X80	acier	8.8	galvanisée	M20	80	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-420X90	acier	8.8	galvanisée	M20	90	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-420X100	acier	8.8	galvanisée	M20	100	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-420X110	acier	8.8	galvanisée	M20	110	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-420X120	acier	8.8	galvanisée	M20	120	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-306X10	acier	10.9	naturel (noir)	M6	10	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X12	acier	10.9	naturel (noir)	M6	12	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X16	acier	10.9	naturel (noir)	M6	16	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X18	acier	10.9	naturel (noir)	M6	18	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X20	acier	10.9	naturel (noir)	M6	20	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X25	acier	10.9	naturel (noir)	M6	25	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X30	acier	10.9	naturel (noir)	M6	30	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X35	acier	10.9	naturel (noir)	M6	35	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X40	acier	10.9	naturel (noir)	M6	40	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X45	acier	10.9	naturel (noir)	M6	45	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X50	acier	10.9	naturel (noir)	M6	50	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X55	acier	10.9	naturel (noir)	M6	55	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-306X60	acier	10.9	naturel (noir)	M6	60	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-308X16	acier	10.9	naturel (noir)	M8	16	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X18	acier	10.9	naturel (noir)	M8	18	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X20	acier	10.9	naturel (noir)	M8	20	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X25	acier	10.9	naturel (noir)	M8	25	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X30	acier	10.9	naturel (noir)	M8	30	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X35	acier	10.9	naturel (noir)	M8	35	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X40	acier	10.9	naturel (noir)	M8	40	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X45	acier	10.9	naturel (noir)	M8	45	5,3	13	14,38	DIN 933	-

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	Surface corps	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-308X50	acier	10.9	naturel (noir)	M8	50	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X60	acier	10.9	naturel (noir)	M8	60	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X70	acier	10.9	naturel (noir)	M8	70	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X80	acier	10.9	naturel (noir)	M8	80	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X90	acier	10.9	naturel (noir)	M8	90	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-308X100	acier	10.9	naturel (noir)	M8	100	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-310X16	acier	10.9	naturel (noir)	M10	16	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X18	acier	10.9	naturel (noir)	M10	18	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X20	acier	10.9	naturel (noir)	M10	20	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X25	acier	10.9	naturel (noir)	M10	25	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X30	acier	10.9	naturel (noir)	M10	30	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X35	acier	10.9	naturel (noir)	M10	35	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X40	acier	10.9	naturel (noir)	M10	40	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X45	acier	10.9	naturel (noir)	M10	45	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X50	acier	10.9	naturel (noir)	M10	50	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X60	acier	10.9	naturel (noir)	M10	60	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X70	acier	10.9	naturel (noir)	M10	70	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X80	acier	10.9	naturel (noir)	M10	80	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X90	acier	10.9	naturel (noir)	M10	90	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-310X100	acier	10.9	naturel (noir)	M10	100	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-312X20	acier	10.9	naturel (noir)	M12	20	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X25	acier	10.9	naturel (noir)	M12	25	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X30	acier	10.9	naturel (noir)	M12	30	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X35	acier	10.9	naturel (noir)	M12	35	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X40	acier	10.9	naturel (noir)	M12	40	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X45	acier	10.9	naturel (noir)	M12	45	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X50	acier	10.9	naturel (noir)	M12	50	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X60	acier	10.9	naturel (noir)	M12	60	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X70	acier	10.9	naturel (noir)	M12	70	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X80	acier	10.9	naturel (noir)	M12	80	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X90	acier	10.9	naturel (noir)	M12	90	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X100	acier	10.9	naturel (noir)	M12	100	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X110	acier	10.9	naturel (noir)	M12	110	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-312X120	acier	10.9	naturel (noir)	M12	120	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-316X30	acier	10.9	naturel (noir)	M16	30	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X35	acier	10.9	naturel (noir)	M16	35	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X40	acier	10.9	naturel (noir)	M16	40	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X45	acier	10.9	naturel (noir)	M16	45	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X50	acier	10.9	naturel (noir)	M16	50	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X60	acier	10.9	naturel (noir)	M16	60	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X70	acier	10.9	naturel (noir)	M16	70	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X80	acier	10.9	naturel (noir)	M16	80	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X90	acier	10.9	naturel (noir)	M16	90	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X100	acier	10.9	naturel (noir)	M16	100	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X110	acier	10.9	naturel (noir)	M16	110	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-316X120	acier	10.9	naturel (noir)	M16	120	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-320X40	acier	10.9	naturel (noir)	M20	40	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-320X45	acier	10.9	naturel (noir)	M20	45	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-320X50	acier	10.9	naturel (noir)	M20	50	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-320X60	acier	10.9	naturel (noir)	M20	60	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-320X70	acier	10.9	naturel (noir)	M20	70	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-320X80	acier	10.9	naturel (noir)	M20	80	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-320X90	acier	10.9	naturel (noir)	M20	90	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-320X100	acier	10.9	naturel (noir)	M20	100	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-320X110	acier	10.9	naturel (noir)	M20	110	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-320X120	acier	10.9	naturel (noir)	M20	120	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-506X10	acier	10.9	galvanisée	M6	10	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X12	acier	10.9	galvanisée	M6	12	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X16	acier	10.9	galvanisée	M6	16	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X18	acier	10.9	galvanisée	M6	18	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X20	acier	10.9	galvanisée	M6	20	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X25	acier	10.9	galvanisée	M6	25	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X30	acier	10.9	galvanisée	M6	30	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X35	acier	10.9	galvanisée	M6	35	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X40	acier	10.9	galvanisée	M6	40	4	10	11,05	DIN 933	-

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	Surface corps	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-506X45	acier	10.9	galvanisée	M6	45	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X50	acier	10.9	galvanisée	M6	50	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X55	acier	10.9	galvanisée	M6	55	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-506X60	acier	10.9	galvanisée	M6	60	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-508X16	acier	10.9	galvanisée	M8	16	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X18	acier	10.9	galvanisée	M8	18	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X20	acier	10.9	galvanisée	M8	20	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X25	acier	10.9	galvanisée	M8	25	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X30	acier	10.9	galvanisée	M8	30	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X35	acier	10.9	galvanisée	M8	35	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X40	acier	10.9	galvanisée	M8	40	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X45	acier	10.9	galvanisée	M8	45	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X50	acier	10.9	galvanisée	M8	50	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X60	acier	10.9	galvanisée	M8	60	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X70	acier	10.9	galvanisée	M8	70	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X80	acier	10.9	galvanisée	M8	80	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X90	acier	10.9	galvanisée	M8	90	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-508X100	acier	10.9	galvanisée	M8	100	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-510X16	acier	10.9	galvanisée	M10	16	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X18	acier	10.9	galvanisée	M10	18	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X20	acier	10.9	galvanisée	M10	20	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X25	acier	10.9	galvanisée	M10	25	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X30	acier	10.9	galvanisée	M10	30	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X35	acier	10.9	galvanisée	M10	35	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X40	acier	10.9	galvanisée	M10	40	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X45	acier	10.9	galvanisée	M10	45	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X50	acier	10.9	galvanisée	M10	50	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X60	acier	10.9	galvanisée	M10	60	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X70	acier	10.9	galvanisée	M10	70	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X80	acier	10.9	galvanisée	M10	80	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X90	acier	10.9	galvanisée	M10	90	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-510X100	acier	10.9	galvanisée	M10	100	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-512X20	acier	10.9	galvanisée	M12	20	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X25	acier	10.9	galvanisée	M12	25	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X30	acier	10.9	galvanisée	M12	30	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X35	acier	10.9	galvanisée	M12	35	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X40	acier	10.9	galvanisée	M12	40	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X45	acier	10.9	galvanisée	M12	45	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X50	acier	10.9	galvanisée	M12	50	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X60	acier	10.9	galvanisée	M12	60	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X70	acier	10.9	galvanisée	M12	70	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X80	acier	10.9	galvanisée	M12	80	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X90	acier	10.9	galvanisée	M12	90	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X100	acier	10.9	galvanisée	M12	100	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X110	acier	10.9	galvanisée	M12	110	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-512X120	acier	10.9	galvanisée	M12	120	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-516X30	acier	10.9	galvanisée	M16	30	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X35	acier	10.9	galvanisée	M16	35	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X40	acier	10.9	galvanisée	M16	40	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X45	acier	10.9	galvanisée	M16	45	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X50	acier	10.9	galvanisée	M16	50	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X60	acier	10.9	galvanisée	M16	60	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X70	acier	10.9	galvanisée	M16	70	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X80	acier	10.9	galvanisée	M16	80	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X90	acier	10.9	galvanisée	M16	90	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X100	acier	10.9	galvanisée	M16	100	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X110	acier	10.9	galvanisée	M16	110	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-516X120	acier	10.9	galvanisée	M16	120	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-520X40	acier	10.9	galvanisée	M20	40	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-520X45	acier	10.9	galvanisée	M20	45	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-520X50	acier	10.9	galvanisée	M20	50	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-520X60	acier	10.9	galvanisée	M20	60	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-520X70	acier	10.9	galvanisée	M20	70	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-520X80	acier	10.9	galvanisée	M20	80	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-520X90	acier	10.9	galvanisée	M20	90	12,5	30	33,53	DIN 933	-

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	Surface corps	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-520X100	acier	10.9	galvanisée	M20	100	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-520X110	acier	10.9	galvanisée	M20	110	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-520X120	acier	10.9	galvanisée	M20	120	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-206X12	acier	12.9	naturel (noir)	M6	12	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-206X16	acier	12.9	naturel (noir)	M6	16	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-206X20	acier	12.9	naturel (noir)	M6	20	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-206X25	acier	12.9	naturel (noir)	M6	25	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-206X30	acier	12.9	naturel (noir)	M6	30	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-208X16	acier	12.9	naturel (noir)	M8	16	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-208X20	acier	12.9	naturel (noir)	M8	20	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-208X25	acier	12.9	naturel (noir)	M8	25	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-208X30	acier	12.9	naturel (noir)	M8	30	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-208X35	acier	12.9	naturel (noir)	M8	35	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-208X40	acier	12.9	naturel (noir)	M8	40	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-208X45	acier	12.9	naturel (noir)	M8	45	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-208X50	acier	12.9	naturel (noir)	M8	50	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-208X60	acier	12.9	naturel (noir)	M8	60	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-210X20	acier	12.9	naturel (noir)	M10	20	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-210X25	acier	12.9	naturel (noir)	M10	25	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-210X30	acier	12.9	naturel (noir)	M10	30	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-210X35	acier	12.9	naturel (noir)	M10	35	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-210X40	acier	12.9	naturel (noir)	M10	40	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-210X45	acier	12.9	naturel (noir)	M10	45	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-210X50	acier	12.9	naturel (noir)	M10	50	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-210X60	acier	12.9	naturel (noir)	M10	60	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-212X25	acier	12.9	naturel (noir)	M12	25	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-212X30	acier	12.9	naturel (noir)	M12	30	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-212X35	acier	12.9	naturel (noir)	M12	35	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-212X40	acier	12.9	naturel (noir)	M12	40	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-212X45	acier	12.9	naturel (noir)	M12	45	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-212X50	acier	12.9	naturel (noir)	M12	50	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-212X60	acier	12.9	naturel (noir)	M12	60	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-216X30	acier	12.9	naturel (noir)	M16	30	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-216X35	acier	12.9	naturel (noir)	M16	35	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-216X40	acier	12.9	naturel (noir)	M16	40	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-216X45	acier	12.9	naturel (noir)	M16	45	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-216X50	acier	12.9	naturel (noir)	M16	50	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-216X60	acier	12.9	naturel (noir)	M16	60	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-216X70	acier	12.9	naturel (noir)	M16	70	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-216X80	acier	12.9	naturel (noir)	M16	80	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-216X90	acier	12.9	naturel (noir)	M16	90	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-216X100	acier	12.9	naturel (noir)	M16	100	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-220X40	acier	12.9	naturel (noir)	M20	40	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-220X45	acier	12.9	naturel (noir)	M20	45	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-220X50	acier	12.9	naturel (noir)	M20	50	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-220X60	acier	12.9	naturel (noir)	M20	60	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-220X70	acier	12.9	naturel (noir)	M20	70	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-220X80	acier	12.9	naturel (noir)	M20	80	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-220X90	acier	12.9	naturel (noir)	M20	90	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-220X100	acier	12.9	naturel (noir)	M20	100	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-104X10	acier inoxydable A2	70	naturel	M4	10	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-104X12	acier inoxydable A2	70	naturel	M4	12	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-104X16	acier inoxydable A2	70	naturel	M4	16	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-104X18	acier inoxydable A2	70	naturel	M4	18	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-104X20	acier inoxydable A2	70	naturel	M4	20	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-104X25	acier inoxydable A2	70	naturel	M4	25	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-105X10	acier inoxydable A2	70	naturel	M5	10	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X12	acier inoxydable A2	70	naturel	M5	12	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X16	acier inoxydable A2	70	naturel	M5	16	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X18	acier inoxydable A2	70	naturel	M5	18	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X20	acier inoxydable A2	70	naturel	M5	20	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X25	acier inoxydable A2	70	naturel	M5	25	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X30	acier inoxydable A2	70	naturel	M5	30	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X35	acier inoxydable A2	70	naturel	M5	35	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-105X40	acier inoxydable A2	70	naturel	M5	40	3,5	8	8,79	DIN 933	-

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	Surface corps	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-106X10	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	10	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X12	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	12	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X16	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	16	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X18	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	18	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X20	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	20	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X25	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	25	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X30	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	30	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X35	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	35	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X40	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	40	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X45	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	45	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X50	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	50	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X55	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	55	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-106X60	acier inoxydable A2	70	naturel	M6	60	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-108X16	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	16	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X18	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	18	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X20	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	20	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X25	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	25	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X30	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	30	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X35	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	35	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X40	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	40	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X45	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	45	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X50	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	50	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X60	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	60	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X70	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	70	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X80	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	80	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X90	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	90	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-108X100	acier inoxydable A2	70	naturel	M8	100	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-110X16	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	16	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X18	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	18	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X20	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	20	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X25	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	25	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X30	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	30	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X35	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	35	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X40	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	40	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X45	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	45	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X50	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	50	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X60	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	60	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X70	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	70	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X80	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	80	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X90	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	90	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-110X100	acier inoxydable A2	70	naturel	M10	100	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-112X20	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	20	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X25	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	25	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X30	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	30	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X35	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	35	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X40	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	40	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X45	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	45	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X50	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	50	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X60	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	60	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X70	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	70	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X80	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	80	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X90	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	90	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X100	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	100	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X110	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	110	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-112X120	acier inoxydable A2	70	naturel	M12	120	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-116X30	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	30	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X35	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	35	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X40	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	40	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X45	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	45	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X50	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	50	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X60	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	60	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X70	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	70	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X80	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	80	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X90	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	90	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X100	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	100	10	24	26,75	DIN 933	-

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	Surface corps	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-116X110	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	110	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-116X120	acier inoxydable A2	70	naturel	M16	120	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-120X40	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	40	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X45	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	45	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X50	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	50	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X60	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	60	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X70	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	70	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X80	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	80	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X90	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	90	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X100	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	100	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X110	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	110	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-120X120	acier inoxydable A2	70	naturel	M20	120	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-603X06	acier inoxydable A4	70	naturel	M3	6	2	5,5	6,01	DIN 933	-
07171-603X08	acier inoxydable A4	70	naturel	M3	8	2	5,5	6,01	DIN 933	-
07171-603X10	acier inoxydable A4	70	naturel	M3	10	2	5,5	6,01	DIN 933	-
07171-604X08	acier inoxydable A4	70	naturel	M4	8	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-604X10	acier inoxydable A4	70	naturel	M4	10	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-604X12	acier inoxydable A4	70	naturel	M4	12	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-604X16	acier inoxydable A4	70	naturel	M4	16	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-604X18	acier inoxydable A4	70	naturel	M4	18	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-604X20	acier inoxydable A4	70	naturel	M4	20	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-604X25	acier inoxydable A4	70	naturel	M4	25	2,8	7	7,66	DIN 933	-
07171-605X10	acier inoxydable A4	70	naturel	M5	10	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-605X12	acier inoxydable A4	70	naturel	M5	12	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-605X16	acier inoxydable A4	70	naturel	M5	16	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-605X18	acier inoxydable A4	70	naturel	M5	18	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-605X20	acier inoxydable A4	70	naturel	M5	20	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-605X25	acier inoxydable A4	70	naturel	M5	25	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-605X30	acier inoxydable A4	70	naturel	M5	30	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-605X35	acier inoxydable A4	70	naturel	M5	35	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-605X40	acier inoxydable A4	70	naturel	M5	40	3,5	8	8,79	DIN 933	-
07171-606X10	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	10	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X12	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	12	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X16	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	16	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X20	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	20	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X25	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	25	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X30	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	30	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X35	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	35	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X40	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	40	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X45	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	45	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X50	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	50	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X55	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	55	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-606X60	acier inoxydable A4	70	naturel	M6	60	4	10	11,05	DIN 933	-
07171-608X16	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	16	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X18	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	18	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X20	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	20	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X25	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	25	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X30	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	30	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X35	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	35	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X40	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	40	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X45	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	45	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X50	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	50	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X60	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	60	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X70	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	70	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X80	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	80	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X90	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	90	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-608X100	acier inoxydable A4	70	naturel	M8	100	5,3	13	14,38	DIN 933	-
07171-610X16	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	16	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X20	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	20	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X25	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	25	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X30	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	30	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X35	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	35	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X40	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	40	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X45	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	45	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X50	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	50	6,4	17	18,9	DIN 933	-

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	Surface corps	D	L	K	SW	E	DIN	ISO
07171-610X60	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	60	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X70	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	70	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X80	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	80	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X90	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	90	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-610X100	acier inoxydable A4	70	naturel	M10	100	6,4	17	18,9	DIN 933	-
07171-612X20	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	20	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X25	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	25	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X30	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	30	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X35	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	35	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X40	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	40	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X45	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	45	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X50	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	50	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X60	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	60	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X70	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	70	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X80	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	80	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X90	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	90	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X100	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	100	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X110	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	110	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-612X120	acier inoxydable A4	70	naturel	M12	120	7,5	19	21,1	DIN 933	-
07171-616X30	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	30	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X35	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	35	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X40	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	40	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X45	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	45	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X50	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	50	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X60	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	60	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X70	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	70	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X80	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	80	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X90	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	90	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X100	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	100	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X110	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	110	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-616X120	acier inoxydable A4	70	naturel	M16	120	10	24	26,75	DIN 933	-
07171-620X40	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	40	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-620X45	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	45	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-620X50	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	50	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-620X60	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	60	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-620X70	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	70	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-620X80	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	80	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-620X90	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	90	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-620X100	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	100	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-620X110	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	110	12,5	30	33,53	DIN 933	-
07171-620X120	acier inoxydable A4	70	naturel	M20	120	12,5	30	33,53	DIN 933	-